

Produktdatablad

Specifikationer



Signallampa, Harmony XB4,
komplett, metall, BA9s, orange,
110-120 V, trafo

XB4BV35

EAN-kod: 3389110887242

Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ Av Produkt Eller Komponent	Signallampa
Enhetens Korta Namn	XB4
Material Frontring	Kromaterad metall
Material Montagehållare	Zamak
Typ Av Huvud	Standard
Montagediameter	22,5 mm
Försäljning Per Odelbar Kvantitet	1
Form På Signalenhetens Huvud	Rund
Färg På Lins	Orange
Manöver Extra Information	Med vanlig lins
Ljuskälla	Glöd
Lamptyp	BA 9s
Matning Ljuskälla	Via integrerad transformator 1,2 VA 6 V
[Us] Matningsspänning	110...120 V AC vid 50/60 Hz

Teknisk data

Höjd	47 mm
Bredd	30 mm
Djup	78 mm
Beskrivning Anslutning Iso N°1	(X1-X2)PL
Produktens Vikt	0,152 kg
Motstånd Mot Högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1 Skruvanslutning, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² utan ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
[Ui] Isolationsspänning	600 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Signaltyp	Fast
Produktbeskrivning	Komplett produkt

Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Skyddsbehandling	TH
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	−40...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	−40...55 °C
Skyddsklass För Elektrisk Chock	Klass I överensstämmer med IEC 60536
Ip-Kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema Kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
Ik-Skyddsgrad	IK06 conforming to IEC 50102
Standarder	IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	UL listad CSA
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 12...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	12,8 cm
Förpackning 1 Bredd	4,8 cm
Förpackning 1 Djup	3,4 cm
Förpackning 1 Vikt	152 g

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri


 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Dimensions Drawings

Dimensions



e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

a in mm	a in in.	b in mm	b in in.	c in mm	c in in.
66	2.60	30	1.18	46.5	1.83

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	