

Produktový list

Špecifikácie



Head for illuminated selector switch, Harmony XB5, plastic, red handle, universal LED, 2 positions, stay put

ZB5FK1243

Základní popis

Sortiment Výrobkov	Harmony XB5
Typ Produktu Alebo Komponentu	Hlava pro prosvětlený přepínač
Kompatibilita Produktu	Universal LED
Skrácený Názov Zariadenia	ZB5
Materiál Obruby	Dark grey plastic
Průměr Pro Montáž	30,5 mm
Typ Hlavy	Built-in-flush
Predaj V Nedeliteľnom Množstvé	1
Tvar Hlavice	Kruh
Typ Ovládací Hlavice	pevná poloha
Provedení Ovládače	Červená standardní rukojeť
Informace O Polohách Ovládače	2 pozice 90°

Doplňky

Cad Celková Šířka	37 mm
Cad Celková Výška	37 mm
Cad Celková Hloubka	46 mm
Čistá Hmotnost	0,03 kg
Mechanická Trvanlivost	1000000 cykly
Označení EI. Složení	M3 pro <4 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED M6 pro <2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED a transformátor M10 pro <2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED MF1 pro <2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED M4 pro <4 kontakty použitím jednoduchý a dvojité bloky v čelní montáž s integrovaná LED
Prezentácia Zariadenia	Základný prvok

Prostředí

Protective Treatment	TH
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	-40...70 °C
Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	-40...70 °C
Kategorie Přepětí	Třída II vyhovuje IEC 60536

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Stupeň Ochrany Ip	IP66 vyhovuje IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stupeň Krytí Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Odolnost Proti Vysokému Tlaku Mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Stupeň Ochrany Ik	IK03 conforming to IEC 50102
Štandardy	CSA C22.2 č. 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certifikácia Výrobkov	UL listed LROS (Lloyds register of shipping) DNV CSA BV GL
Odolnost Proti Vibracím	5 gn (f= 2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
Shock Resistance	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	5,588 cm
Šírka Balenia 1	4,572 cm
Dĺžka Balenia 1	5,334 cm
Package 1 Weight	27,216 g

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Na Zápklade Nariadenia Reach
Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi
Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice
Rohs


Áno

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica EÚ Rohs	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS) Deklarácia EÚ RoHS
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný Profil	Informácie o ukončení životnosti

Dimensions Drawings

Dimensions




e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors




- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) $\varnothing 30.75\text{ mm}$ recommended ($\varnothing 30.5\text{ mm}^{+0.5}_0$) / $\varnothing 1.21\text{ in.}$ recommended ($\varnothing 1.20\text{ in.}^{+0.0196}_0$)


Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	40	1.57
By Faston connectors	45	1.77	40	1.57

Technical Description


Electrical Composition Corresponding to Code M3




Electrical Composition Corresponding to Code M4



Electrical Composition Corresponding to Codes M6 and P2



Electrical Composition Corresponding to Codes M5, M10, MF1, MR1 and MF2



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



Sequence of Contacts Fitted to 2-position Selector Switch Body

Position 315°



Push	Position	Top			
		Bottom			
	Location		Left		Right
	State		0		0
Contacts	N/O		open		open
	N/C		closed		closed

Position 45°



Push	Position	Top			
		Bottom			
	Location		Left		Right
	State		1		1
Contacts	N/O		closed		closed
	N/C		open		open

