

# เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



## Panic Button, Avataron A, with Key, White

M3TKPB\_WE

### Main

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Range Of Product          | AvatarOn A                                |
| Product Or Component Type | Switch                                    |
| Load Type                 | Resistive load<br>Inductive<br>Capacitive |
| Colour Tint               | White (WE)                                |
| Colour Tint               | White                                     |

### Complementary

|                              |                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Device Presentation          | Complete product                                                                                                     |
| Rated Current                | 3 A at 24 V DC                                                                                                       |
| Switch Function              | 2-way                                                                                                                |
| Switch Application           | Panic button                                                                                                         |
| Number Of Gangs              | 1 gang                                                                                                               |
| Clamping Connection Capacity | 2 x 1 mm <sup>2</sup> for solid cable(s)<br>2 x 1.5 mm <sup>2</sup> for stranded cable(s)<br>1 x 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Connections - Terminals      | Terminal block                                                                                                       |
| Material                     | PC: grid plate<br>PC: cover<br>PC: button                                                                            |
| Device Mounting              | Flush                                                                                                                |
| Width                        | 120 mm                                                                                                               |
| Height                       | 70 mm                                                                                                                |
| Depth                        | 34.2 mm                                                                                                              |
| Embedding Depth              | 23.2 mm                                                                                                              |

### Environment

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Ip Degree Of Protection                       | IP20        |
| Maximum Ambient Air Temperature For Operation | 45 °C       |
| Ambient Air Temperature For Storage           | -5...60 °C  |
| Operating Altitude                            | <= 2000 m   |
| Relative Humidity                             | 0...95 %    |
| Standards                                     | IEC 60670-1 |

การดูแลสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Product Certifications | IEC |
|------------------------|-----|

## Packing Units

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 2.6 cm   |
| Package 1 Width              | 7 cm     |
| Package 1 Length             | 12 cm    |
| Package 1 Weight             | 101 g    |
| Unit Type Of Package 2       | BB1      |
| Number Of Units In Package 2 | 12       |
| Package 2 Height             | 9.1 cm   |
| Package 2 Width              | 8.9 cm   |
| Package 2 Length             | 25.5 cm  |
| Package 2 Weight             | 1.267 kg |
| Unit Type Of Package 3       | S03      |
| Number Of Units In Package 3 | 72       |
| Package 3 Height             | 30 cm    |
| Package 3 Width              | 30 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 8.25 kg  |

ความยั่งยืน



ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO<sub>2</sub> ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Mercury Free
- ✓

RoHS Exemption Information

Yes

ใบรับรองและมาตรฐาน

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Regulation         | <a href="#">REACH Declaration</a>                                                                           |
| Eu RoHS Directive        | Compliant<br><a href="#">EU RoHS Declaration</a>                                                            |
| China RoHS Regulation    | <a href="#">China RoHS declaration</a><br>Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope) |
| Environmental Disclosure | <a href="#">Product Environmental Profile</a>                                                               |
| Circularity Profile      | No need of specific recycling operations                                                                    |