

Signallampa, Harmony XB4, komplett, metall, LED, grön, 400 V, trafo

XB4BV5B3

Viktigt meddelande: Viktig information: en förändring i utseendet kan observeras på produkten, men detta påverkar inte dess användning i termer av funktion och säkerhet. Detta gör den kompatibel med våra Universal LED-block
EAN-kod: 3389119039499

Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ Av Produkt Eller Komponent	Signallampa
Enhetens Korta Namn	XB4
Material Frontring	Kromaterad metall
Material Montagehållare	Zamak
Typ Av Huvud	Standard
Montagediameter	22,5 mm
Försäljning Per Odelbar Kvantitet	1
Form På Signalenhetens Huvud	Rund
Färg På Lins	Grön
Manöver Extra Information	Med vanlig lins
Ljuskälla	Universal LED
Lamptyp	Inbyggd LED
Matning Ljuskälla	Via transformator 1,2 VA 24 V
Färg På Ljuskälla	Grön
[Us] Matningsspänning	400 V AC vid 50 Hz

Teknisk data

Bredd	40 mm
Höjd	47 mm
Djup	90 mm
Produktens Vikt	0,172 kg
Motstånd Mot Högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1 Skruvanslutning, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² utan ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
[Ui] Isolationsspänning	600 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
Signaltyp	Fast
Livslängd	100000 h vid märkspänning och 25 °C
Motstånd Strömrusning	1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Gränser Matningsspänning	407...423 V AC
Miljö	
Skyddsbehandling	TH
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-40...55 °C
Skyddsklass För Elektrisk Chock	Klass I överensstämmer med IEC 60536
Ip-Kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema Kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
Ik-Skyddsgrad	IK06 conforming to IEC 50102
Standarder	IEC 60947-1 CSA C22.2 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 UL 508 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	CSA UL listad
Vibrationsbeständighet	2 gn (f= 12...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	15 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd Mot Snabba Transienter	2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Motstånd Mot Elektromagnetiska Fält	10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd Mot Elektrostatisk Urladdning	6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2 8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk Emission	Klass B överensstämmer med IEC 55011

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	12,8 cm
Förpackning 1 Bredd	5,4 cm
Förpackning 1 Djup	3,4 cm
Förpackning 1 Vikt	174,0 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal I Förpackning 2	20
Förpackning 2 Höjd	15,0 cm
Förpackning 2 Bredd	30,0 cm
Förpackning 2 Djup	40,0 cm
Förpackning 2 Vikt	3,779 kg

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri


 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Dimensions Drawings

Dimensions



e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

a in mm	a in in.	b in mm	b in in.	c in mm	c in in.
89.6	3.53	40	1.57	46.5	1.83

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm^{+0.4}₀ / 0.88 in.^{+0.016}₀) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	