



Signallampa, Harmony XB5,
komplett, plast, LED, orange,
230-240 V AC

E-nummer:
3734011 XB5AVM5

Viktigt meddelande: Viktig information: en förändring i utseendet kan observeras på produkten, men detta påverkar inte dess användning i termer av funktion och säkerhet. Detta gör den kompatibel med våra Universal LED-block
EAN-kod: 3389110903874

Produktdata

Produktområde	Harmony XB5
Typ Av Produkt Eller Komponent	Signallampa
Enhetens Korta Namn	XB5
Material Frontring	Mörkgrå plast
Material Montagehållare	Plast
Typ Av Huvud	Standard
Montagediameter	22,5 mm
Försäljning Per Odelbar Kvantitet	1
Form På Signalenhetens Huvud	Rund
Färg På Lins	Orange
Manöver Extra Information	Med vanlig lins
Ljuskälla	Universal LED
Lamptyp	Inbyggd LED
Färg På Ljuskälla	Orange
[Us] Matningsspänning	230...240 V AC vid 50/60 Hz
Produktbeskrivning	Komplett produkt

Teknisk data

Höjd	42 mm
Bredd	30 mm
Djup	54 mm
Beskrivning Anslutning Iso N°1	(X1-X2)PL
Produktens Vikt	0,038 kg
Motstånd Mot Högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1 Skruvanslutning, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² utan ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
[Ui] Isolationsspänning	250 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Signaltyp	Fast

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Gcr Bridge	XB5AVCUST05
Kompatibilitetskod	XB5
Gränser Matningsspänning	195...264 V AC
Strömförbrukning	14 mA
Livslängd	100000 h vid märkspänning och 25 °C
Motstånd Strömrusning	1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Klass II överensstämmer med IEC 60536
Ip-Kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 överensstämmer med IEC 60529 IP69 överensstämmer med IEC 60529 IP69K överensstämmer med ISO 20653
Nema Kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
Ik-Skyddsgrad	IK05 conforming to IEC 50102
Standarder	CSA C22.2 UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	CSA UL listad
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 12...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	50 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 30 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd Mot Snabba Transienter	2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Motstånd Mot Elektromagnetiska Fält	10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
Elektromagnetisk Kompatibilitet	Elektrostatisk urladdning - test level: 6 kV (på kontakt (på metalldelarna)) conforming to IEC 61000-4-2 Elektrostatisk urladdning - test level: 8 kV (i fri luft (i isolerande delar)) conforming to IEC 61000-4-2 Elektromagnetisk emission klass B conforming to IEC 55011
Motstånd Mot Elektrostatisk Urladdning	6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2 8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk Emission	Klass B överensstämmer med IEC 55011

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	3,500 cm
Förpackning 1 Bredd	5,000 cm
Förpackning 1 Djup	9,000 cm

Förpackning 1 Vikt	35,800 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	150
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	5,778 kg
Förpackningstyp 3	P06
Number Of Units In Package 3	1200
Förpackning 3 Höjd	75,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	60,000 cm
Förpackning 3 Vikt	54,227 kg

Kontraktsgaranti

Garanti Enligt våra försäljningsvillkor

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri


 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Dimensions Drawings

Dimensions




- e: clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
- b: 30 mm / 1.18 in.
- c: 41.5 mm / 1.63 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26
On printed circuit board	30	1.18	30	1.18

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)