

Produktdatablad

Specifikationer



Lamptryckknapp, Harmony XB7, plast, Ø22, röd, förhöjd, 1xNO, LED, 230 V AC

E-nummer:
3737093 XB7NW34M1

EAN-kod: 3606480470837

Produktdata

Produktområde	Harmony XB7
Typ Av Produkt Eller Komponent	Lamptryckknapp
Enhetens Korta Namn	XB7
Montagediameter	22 mm
Försäljning Per Odelbar Kvantitet	10
Ip-Kapslingsklass	IP20 (baksida) överensstämmer med IEC 60529 IP65 (framsida) överensstämmer med IEC 60529
Form På Signalenhetens Huvud	Rund
Typ Av Manöverdon	Återfjädring
Manöverdon Profil	Förhöjd röd, omärkt
Kontaktbestyckning	1 NO
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1 Skruvanslutning, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² utan ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
Ljuskälla	LED
Lamptyp	Inbyggd LED
[Us] Matningsspänning	230 V AC vid 50/60 Hz
Produktbeskrivning	Monlitisk produkt

Teknisk data

Bredd	29 mm
Höjd	29 mm
Djup	57,5 mm
Beskrivning Anslutning Iso N°1	(13-14)NO
Produktens Vikt	0,023 kg
Apparatmontage	Fästhål - diameter: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 överensstämmer med IEC 60947-1
Fästcentrum	>= 30 x 40 mm (stöddpanelen) Metall - tjocklek: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (stöddpanelen) Plast - tjocklek: 2...6 mm
Montering	Anslutningsmutter under huvud: 2...2,4 N.m
Kontakter Drift	Långsambrytande
Positiv Öppning	Med (bara brytande)
Mekanisk Livslängd	300000 cycles
Åtdragningsmoment	0,8...1,2 N.m överensstämmer med IEC 60947-1

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Typ Av Skruv	Kors kompatibel med JIS No 1 skruvmejsel Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
Kortslutningsskydd	4 A rörsäkring typ gG överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ui] Isolationsspänning	250 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
[Ie] Märkdriftström	0,1 A vid 250 V, DC-13, R300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,22 A vid 125 V, DC-13, R300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,3 A vid 240 V, AC-14, D300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,6 A vid 120 V, AC-14, D300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
Elektrisk Livslängd	1000000 cycles, DC-13, 0,3 A vid 24 V, driftklass <216000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 0,03 A vid 230 V, driftklass <216000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 0,09 A vid 240 V, driftklass <108000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk Tillförlitlighet Iec 60947-5-4	$\Lambda \leq 10\exp(-6)$ vid 17 V och 5 mA överensstämmer med IEC 60947-5-4
Signaltyp	Fast
Gränser Matningsspänning	195...264 V AC
Strömförbrukning	22...27 mA
Livslängd	70000 h vid märkspänning och 25 °C

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C
Skyddsklass För Elektrisk Chock	Klass II överensstämmer med IEC 61140
Nema Kapslingsklass	NEMA 12 överensstämmer med UL 50 E
Standarder	UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	GOST CCC
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration
Elektromagnetisk Emission	Klass B överensstämmer med IEC 55011

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	6,0 cm
Förpackning 1 Bredd	3,2 cm
Förpackning 1 Djup	3,2 cm
Förpackning 1 Vikt	25,0 g

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)


Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Dimensions Drawings

Illuminated Pushbutton

Dimensions




e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).

Mounting and Clearance

Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes



- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

Connections and Schema

Wiring

