



Kontaktblock dubbelblock 3 NO + 1NO frontmontage håldelning 40mm

XESD2241

EAN-kod: 3389110644029

Produktdata

Produktområde	Harmony XAC
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kontaktblock
Komponentnamn	XESD
Elektrisk Kretstyp	Effektkrets
Kontaktblock Applikation	Enkel hastighet
Typ Av Kontaktblock	Dubbel
Typ Av Manöverdon	2 fjäderretur
Produktkompatibilitet	XACB
Mekanisk Förregling	Med mekanisk förregling
Kontaktbestyckning	3 NO + 1 NO
Antal Poler	3-pol
Blockmontering	Frontmontage
Kontakter Drift	Momentan Samtidig

Teknisk data

Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning, 1 x 2.5 mm ² med eller utan ändhylsa Skruvanslutning, 2 x 1.5 mm ² med eller utan ändhylsa
Horisontella Fästcentrum	40 mm
Mekanisk Livslängd	1000000 cycles
[Ith] Konventionell Termisk Ström Monterad I Kapsling	20 A
[Ui] Isolationsspänning	300 V överensstämmer med CSA
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Manövreringskraft	32 N
Kortslutningsskydd	12 A säkringsskydd av kassett typ aM
Märkdrift Effekt I W	3000 W AC-3 vid 240 V 3000 W AC-4 vid 400 V
Angiven Effekt I Hp	3 hp vid 240 V
Elektrisk Livslängd	1000000 cycles AC-3, 3000 W vid 400 V, driftklass <10 cyc/mn 0,4 överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A 1000000 cycles AC-4, 3000 W vid 400 V, driftklass <10 cyc/mn 0,4 överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A 700000 cycles AC-3, 3000 W vid 240 V, driftklass <10 cyc/mn 0,4 överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A 700000 cycles AC-4, 3000 W vid 240 V, driftklass <10 cyc/mn 0,4 överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Beskrivning Anslutning Iso N°1	B (33-34)NO (43-44)NO (23-24)NO (13-14)NO
Beskrivning Anslutning Iso N°2	(63-64)NO (44-84)NO (53-54)NO (73-74)NO B
Uttagsmärkning	(13-14)NO (11-12)NC
Produktens Vikt	0,21 kg

Miljö

Standarder	IEC 60947-3 CSA C22.2 EN 60947-3
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Vibrationsbeständighet	15 gn (f= 10...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	100 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass För Elektrisk Chock	Klass II överensstämmer med IEC 61140

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,5 cm
Förpackning 1 Bredd	7,5 cm
Förpackning 1 Djup	10,0 cm
Förpackning 1 Vikt	275,0 g

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen	
	Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller	
	Kvicksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Reach-Förordning		REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv		Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina		RoHS-deklaration Kina
Weee		Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.