

Specifikationer



XVBC37

EAN-kod: 3389110845105

Produktområde	Harmony XVB Universal
Typ Av Produkt Eller Komponent	Ljusenhet
Typ Av Ljuspelare	Ljusenhet
Signaltyp	Fast
Montagediameter	70 mm
Komponentnamn	XVBC
Material	Polykarbonat
Ljuskälla	Lampa ingår ej, klar
Lamptyp	Glödlampa med BA 15d bas Skyddad LED
[Us] Matningsspänning	<= 250 V

Monterings Sätt	Kundanpassning, upp till 5 enheter
Maximal Effektförlust I W	7 W
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning, <= 1 x 1.5 mm² med ändhylsa
[Ui] Isolationsspänning	250 V överensstämmer med IEC 60947-1
Nominell Spänningsgräns	0.85...1.1 Un överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Bredd	70 mm
Höjd	63 mm
Djup	70 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Skyddsklass För Elektrisk Chock	Klass I på rörfäste överensstämmer med IEC 61140 Klass II på grundenhet överensstämmer med IEC 61140
Ip-Kapslingsklass	IP65 på rörfäste XVBZ0, överensstämmer med IEC 60529 IP66 på grundenhet överensstämmer med IEC 60529
Nema Kapslingsklass	Type 4X (inomhus) överensstämmer med UL

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8,000 cm
Förpackning 1 Bredd	9,300 cm
Förpackning 1 Djup	8,000 cm
Förpackning 1 Vikt	135,000 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	36
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	5,580 kg
Förpackningstyp 3	P06
Number Of Units In Package 3	288
Förpackning 3 Höjd	75,000 cm
Förpackning 3 Bredd	60,000 cm
Förpackning 3 Djup	80,000 cm
Förpackning 3 Vikt	53,084 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder


Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Dimensions Drawings

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.




- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) “Flash” unit, to be ordered separately

Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06