

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



minyatür devre kesici - C60H - 2 kutup - 63 A - C eğrisi

A9N61539

Ana

Seri	Acti9
Ürün Adı	Acti9 C60H-DC
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Minyatür devre kesici
Ürün Grubu	C60H-DC
Cihaz Uygulaması	Dağıtım
Kutup Tanımı	2P
Korumalı Kutupların Sayısı	2
[In] Nominal Akım	63 A -de 25 °C
Şebeke Tipi	DC
Açma Birimi Teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim Kodu	C
Kesme Kapasitesi	10 kA Icu -de 440 V DC 'e uygunEN 60947-2 10 kA Icu -de 440 V DC 'e uygunIEC 60947-2 6 kA Icu -de 500 V DC 'e uygunEN 60947-2 6 kA Icu -de 500 V DC 'e uygunIEC 60947-2 20 kA Icu -de 220 V DC 'e uygunGB 14048.2 20 kA Icu -de 220 V DC 'e uygunIEC 60947-2 20 kA Icu -de 250 V DC 'e uygunGB 14048.2 20 kA Icu -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2
Kullanım Kategorisi	Kategori A 'e uygunEN 60947-2 Kategori A 'e uygunIEC 60947-2
Yalıtıma Uygunluk	Evet 'e uygunIEC 60947-2 Evet 'e uygunEN 60947-2

Tamamlayıcı

Şebeke Frekansı	50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	500 V DC
[Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi	15 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 220 V DC 15 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 220 V DC 15 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 250 V DC 15 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 500 V DC 4,5 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 500 V DC 7,5 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 440 V DC 7,5 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 440 V DC
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	500 V DC 'e uygunIEC 60947-2 500 V DC 'e uygunEN 60947-2
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV 'e uygunEN 60947-2 6 kV 'e uygunIEC 60947-2
Kontak Konum Göstergesi	Evet

Kontrol Tipi	Geçiş
Cihaz Üzeri Sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj Tipi	Sabit
Montaj Desteği	35 mm simetrik DIN rayı
Comb Busbar Dağıtım Bloğu Uyumluluğu	Üst veya alt: standart
9 Mm Vida Adımı	4
Ürün Ağırlığı	0,256 kg
Renk	Beyaz
Mekanik Dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik Dayanıklılığı	3000 cycles L/R = 2 ms
Kilitleme Temini	Kilitlenebilir
Kilitleme Seçenekleri Tanımı	O konumunda
Sıkma Torku	Güç devresi: 2,5 N.m üst veya alt
Toprak Kaçağı Koruması	Yok

Ortam

Standartlar	EN 60947-2 IEC 60947-2
Kirlenme Derecesi	3 'e uygunEN 60947-2 3 'e uygunIEC 60947-2
Aşırı Gerilim Kategorisi	IV
Tropik İklim	2 'e uygunIEC 60068-2
Çalışma Yüksekliği	2000 m
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,3 cm
Package 1 Width	3,2 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	251 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	8 cm
Package 2 Length	23 cm
Package 2 Weight	1,555 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	30 cm

Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	19,147 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur