

Produktdatablad

Specifikationer



Ljuspelare, Harmony XVM,
kablerad, med ljud, + 3 belysta
enheter, Ø 45 mm, 24 V AC/DC

XVMB2RAGSB

EAN-kod: 3389119050272

Produktdata

Produktområde	Harmony XVM
Typ Av Produkt Eller Komponent	Färdigmonterad ljusramp med kabel
Typ Av Ljuspelare	3 ljusenheter
Komponentnamn	XVM
Ljuskälla	Grön super bright LED med BA 15d bas fast signalering Orange super bright LED med BA 15d bas fast signalering Röd super bright LED med BA 15d bas fast signalering
Ljusblockets Färg	Röd/orange/grön
[Us] Matningsspänning	24 V AC/DC
Indikatorbank Bastyp	Bottendel utan summer
Montagesätt	Vertikal

Teknisk data

Kit Består Av	Fäste plast Basenhet Fot i aluminium Täcklock
Montagediameter	45 mm
Anslutningar - Plintar	Öppna ändar, 1 x 0.325 mm² (AWG 22)
Märkning	CE
Montagefästen	Aluminium röret
[Ui] Isolationsspänning	250 V överensstämmer med IEC 60947-1
Nominell Spänningsgräns	0.85...1.1 Un överensstämmer med IEC 60947-5-1
Strömförbrukning	43 mA på steady LED unit
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Produktens Vikt	0,443 kg

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP42 vertikalt läge överensstämmer med IEC 60529
Produktcertifieringar	CCC
Standarder	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-25...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-10...50 °C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Överspänningskategori	Klass I överensstämmer med IEC 60947-1 Klass I överensstämmer med IEC 60947-5-1 Klass I överensstämmer med IEC 61140
Skyddsbehandling	TC

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,3 cm
Förpackning 1 Bredd	8,4 cm
Förpackning 1 Djup	53,5 cm
Förpackning 1 Vikt	564,0 g
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	20
Förpackning 2 Höjd	30,0 cm
Förpackning 2 Bredd	40,0 cm
Förpackning 2 Djup	60,0 cm
Förpackning 2 Vikt	12,507 kg
Förpackningstyp 3	P06
Number Of Units In Package 3	80
Förpackning 3 Höjd	60,0 cm
Förpackning 3 Bredd	80,0 cm
Förpackning 3 Djup	60,0 cm
Förpackning 3 Vikt	59,108 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder


Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Dimensions Drawings

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Vertical Support (Support Tube + Metal Bracket)

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b2** dimension.



(1) Base unit with or without buzzer.

Number of illuminated units	b2 in mm	b2 in in.
1 unit	383	15.08
2 units	448	17.64
3 units	513	20.20
4 units	578	22.76

Connections and Schema

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light

Wire Colors

- 4th illuminated unit: yellow wire
- 3rd illuminated unit: green wire
- 2nd illuminated unit: white wire
- 1st illuminated unit: blue wire
- Common: black wire
- Buzzer (if integrated in base unit): grey wire