


Produktdatablad

Specifikationer



Lamphållare, Harmony XB4, metall, 6V transformator, LED, blå, 400 V AC

E-nummer:
3732938 ZB4BV5D6

EAN-kod: 3389110892628

Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ Av Produkt Eller Komponent	Komplett lampdon
Enhetens Korta Namn	ZB4
Material Montagehållare	Zamak
Försäljning Per Odelbar Kvantitet	1
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa
Ljuskälla	LED
Lamptyp	BA 9s
Matning Ljuskälla	Via integrerad transformator 1,2 VA 6 V
Färg På Ljuskälla	Blå
[Us] Matningsspänning	400 V AC vid 50/60 Hz

Teknisk data

Bredd	30 mm
Höjd	47 mm
Djup	60 mm
Beskrivning Anslutning Iso N°1	(X1-X2)PL
Produktens Vikt	0,134 kg
Åtdragningsmoment	0,8...1,2 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
Typ Av Skruv	Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
[Ui] Isolationsspänning	600 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Signaltyp	Fast
Blockmontering	Frontmontage
Elektrisk Komposition Kod	P4 M9

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.	

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Omgivningstemperatur Vid Drift	−40...70 °C
Skyddsklass För Elektrisk Chock	Klass I överensstämmer med IEC 60536
Ip-Kapslingsklass	IP20
Standarder	CSA C22.2 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	LROS (Lloyds register of shipping) GL UL listad DNV CSA BV
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8,8 cm
Förpackning 1 Bredd	3,4 cm
Förpackning 1 Djup	5,4 cm
Förpackning 1 Vikt	131,0 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal I Förpackning 2	50
Förpackning 2 Höjd	15,0 cm
Förpackning 2 Bredd	30,0 cm
Förpackning 2 Djup	40,0 cm
Förpackning 2 Vikt	7,005 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri


 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Dimensions Drawings

Dimensions



Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	