

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



TeSys D - zaman gecikme yardımı kontak bloğu - 1NA + 1NK - vida kelepçs terminalleri

LADRO

Ana

Seri	TeSys TeSys Deca
Ürün Adı	TeSys Deca
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Zaman gecikme yardımcı kontak bloğu
Seri Uyumluluğu	TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F
Montaj Konumu	Ön
Kutup Kontak Düzenleme	1 NA + 1 NK
Contacts Operation	Time delay
Zamanlayıcı Tipi	Kapatma gecikmesi
Zaman Gecikme Aralığı	0.3...3 sn
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] Nominal Çalışma Akımı	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	690 V 'e uygun IEC 60947-5-1 600 V 'e uygun UL 60947-5-1 600 V 'e uygun CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] Klasik Açık Hava Termik Akımı	10 A (at 60 °C)
Standartlar	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048,5 EN 50012
Ürün Sertifikaları	IECEE CB Şeması UL CSA CCC EAC UKCA

Tamamlayıcı

Irms Nominal Kapama Kapasitesi	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
İzin Verilebilir Kısa Süreli Akım	100 A 60 °C 1 sn 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Koruma Tipi	GG sigorta 10 A

Mekanik Dayanıklılık	5 Mcycles
Minimum Anahtarlama Akımı	5 mA
Minimum Anahtarlama Gerilimi	17 V
Çakışmama Süresi	1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması 1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
Yalıtım Direnci	> 10 MOhm
Bağlantılar - Terminaller	Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1...2,5 mm ² esnek ile Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1...2,5 mm ² esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1...2,5 mm ² esnek ile Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1...2,5 mm ² esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1...2,5 mm ² sert Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1...2,5 mm ² sert Vida kelepçesi terminalleri
Sıkma Torku	1,7 N.m - tornavidayla düz Ø 6 mm 1,7 N.m - tornavidayla Philips No 2 1,7 N.m - tornavidayla pozidriv No 2
Yükseklik	48 mm
Genişlik	44 mm
Derinlik	61 mm
Renk	Koyu gri

Ortam

Çevresel Özellik	Normal ortam
İp Koruma Derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529
Koruyucu Bakım	TH 'e uygunIEC 60068
Depolama Ortam Koşulları	-60...80 °C
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-40...70 °C
Çalışma Yüksekliği	3000 m

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,200 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	75,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	140
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,070 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	1120
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm

Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	99,324 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

✓ Pvc İçermez

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur