

Produktdatablad

Specifikationer



Kontaktdon, Harmony XB4, metall, 1xNO kontakt, skruvanslutning

E-nummer:
3732709 ZB4BZ101

EAN-kod: 3389110889376

Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ Av Produkt Eller Komponent	Komplett kontaktdon med fäste
Enhetens Korta Namn	ZB4
Material Montagehållare	Zamak
Försäljning Per Odelbar Kvantitet	1
Typ Av Huvud	Standard
Kontaktbestyckning	1 NO
Kontakter Drift	Långsambtbytande
Typ Av Kontaktblock	Singel
Enhetskomposition	Fästring Hus
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm ² med ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1 Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm ² utan ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1

Teknisk data

Bredd	30 mm
Höjd	47 mm
Djup	37 mm
Beskrivning Anslutning Iso N°1	(13-14)NO
Produktsens Vikt	0,053 kg
Användning Kontakter	Standardkontakter
Positiv Öppning	Utan
Manöverrörelse	2,6 mm (NO ändra elektrisk tillstånd) 4,3 mm (total rörelse)
Manövreringskraft	2,3 N NO ändra elektrisk tillstånd
Driftmoment	0,05 N.m NO ändra elektrisk tillstånd
Mekanisk Livslängd	5000000 cycles
Åtdragningsmoment	0,8...1,2 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
Typ Av Skruv	Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
Material I Anslutning	Silverlegering (Ag/Ni)
Kortslutningsskydd	10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med IEC 60947-5-1

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

[Ith] Konventionell Termisk Ström Okapslad Montering	10 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ui] Isolationsspänning	600 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
[Ie] Märkdraftström	3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1 6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1 1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
Elektrisk Livslängd	10000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 10000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 10000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 10000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 10000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk Tillförlitlighet Iec 60947-5-4	$\Lambda < 10 \exp(-6)$ vid 5 V, 1 mA i ren miljö överensstämmer med IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10 \exp(-8)$ vid 17 V, 5 mA i ren miljö överensstämmer med IEC 60947-5-4
Produktbeskrivning	Grundläggande underenheter

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-40...70 °C
Ip-Kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529
Standarder	CSA C22.2 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	BV GL UL DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping)
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	4,400 cm
Förpackning 1 Bredd	3,400 cm
Förpackning 1 Djup	5,400 cm
Förpackning 1 Vikt	52,000 g

Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	4,400 cm
Förpackning 2 Bredd	3,400 cm
Förpackning 2 Djup	26,500 cm
Förpackning 2 Vikt	260,000 g
Förpackningstyp 3	S03
Number Of Units In Package 3	200
Förpackning 3 Höjd	30,000 cm
Förpackning 3 Bredd	30,000 cm
Förpackning 3 Djup	40,000 cm
Förpackning 3 Vikt	10,884 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation


Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Dimensions Drawings

Dimensions



Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	