

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



TeSys D termal aşırı yük röleleri - 95...120 A - sınıf 10A

LRD4367

Ana

Seri	TeSys
Ürün Adı	TeSys LRD TeSys Deca
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Diferansiyel termal aşırı yük rölesi
Ürün Grubu	LRD
Röle Uygulaması	Motor koruma
Ürün Uyumluluğu	LC1D150 LC1D115
Şebeke Tipi	AC DC
Asiri Yük Açma Sınıfı	Sınıf 10A 'e uygunIEC 60947-4-1
Termik Koruma Ayar Aralığı	95...120 A
[UI] Nominal Yalıtım Voltajı	Güç devresi: 1000 V 'e uygunIEC 60947-4-1 Güç devresi: 600 V 'e uygunCSA Güç devresi: 600 V 'e uygunUL

Tamamlayıcı

Şebeke Frekansı	0...400 Hz
Montaj Desteği	Plaka, özel aksesuarlı Ray, özel aksesuarlı Kontaktör altında
Açma Eşiği	1,14 +/- 0,06 Ir 'e uygunIEC 60947-4-1
Yardımcı KONTAK Düzenleme	1 NA + 1 NK
[Ith] Klasik Açık Hava Termik Akımı	5 A için sinyalleme devresi
İzin Verilebilir Akım	0,06 A -de 440 V DC-13 için sinyalleme devresi 0,12 A -de 600 V AC-15 için sinyalleme devresi
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	1000 V AC 0...400 Hz için güç devresi 'e uygunIEC 60947-4-1
İlgili Sigorta Değeri	4 A gG for sinyalleme devresi 4 A BS for sinyalleme devresi
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV 'e uygunIEC 60947-1
Faz Arızası Hassasiyeti	Açma akımı iki fazda Ir'nin % 130'u, sonuncu fazda 0
Kontrol Tipi	Kırmızı açma/kapama butonu: durdurma Mavi açma/kapama butonu: sıfırlama
Sıcaklık Dengeleme	-20...60 °C

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Bağlantılar - Terminaler	Güç devresi: vida kelepçesi terminaleri 1 kablolar 4...35 mm ² esnek ile Kontrol devresi: vida kelepçesi terminaleri 2 kablolar 1...2,5 mm ² esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminaleri 2 kablolar 1...2,5 mm ² esnek ile Kontrol devresi: vida kelepçesi terminaleri 2 kablolar 1...2,5 mm ² katı kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminaleri 1 kablolar 4...50 mm ² esnek kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminaleri 1 kablolar 4...50 mm ² katı kablo uçsuz
Sıkma Torku	Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminaleri Güç devresi: 9 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminaleri
Derinlik	132 mm
Ürün Ağırlığı	0,9 kg

Ortam

İklimsel Dayanım	'e uygunIACS E10
İp Koruma Derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-20...60 °C değer kaybı olmadan 'e uygunIEC 60947-4-1
Depolama Ortam Koşulları	-60...70 °C
Alev Geciktirici	V1 'e uygunUL 94
Mekanik Dayanıklılık	Titreşimler: 6 Gn 'e uygunIEC 60068-2-6 Şoklar: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-7
Dielektrik Gücü	2,2 kV -de 50 Hz 'e uygunIEC 60947-1
Standartlar	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048,4 GB/T 14048,5 EN 50495
Ürün Sertifikaları	IEC UL CSA CCC EAC ATEX INERIS

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,2 cm
Package 1 Width	13,8 cm
Package 1 Length	10,2 cm
Package 1 Weight	834,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,84 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	80

Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	79,22 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)