

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Kompenzacijska naprava VarSet Auto 550 kvar DR3,8 z odklopnikom xxB 400 V 50 Hz

VLVAF6P03521AA

Cena* brez DDV-ja: 29.126,00 EUR

Glavno

Nazivna Napetost Omrežja	400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz
Reaktivna Nazivna Moč	550 kvar
Način Delovanja	Avtomatski
Skupina Izdelkov	PowerLogic
Kratko Ime Naprave	automatic capacitor bank with detuned reactor
Izdelek Ali Sestavni Del	Kondenzatorski sklopi

Komplementarno

Stopnja Onesnaženosti Omrežja	Onesnaženo
[Gh/Sn] Harmonična Stopnja Onesnaženosti	25...50 %
[Thdu] Total Harmonic Distorsion Of Voltage	4...7 %
Tuning Faktor	3,8
Frekvenca Uglasitve	190 Hz
Moč Na Korak	50 kvar
Koračna Sestava	50 + 5x100
Lokacija Povezave	Dno
Tip Krmilnika	PowerLogic PFC Controller VPL6
Capacitor Technology	PowerLogic PFC Capacitor + Detuned Reactor
Opis Polov	3P
Strpnost Kapacitivnosti	- 5 % do 10 %
[Ui] Nazivna Izolacijska Trdnost	800 V
[Uimp] Nazivna Napetostna Trdnost Ob Impulzu	8 kV
Največja Dopustna Napetost	1,1 x Un 8 ur preko 24 ur) IEC 60831
[Imp] Največji Trajni Tok	Kondenzator 1,8 x In 480 V IEC 60831 Baterija 1,19 x In 400 V IEC 61439-2 Baterija 1,19 x In 415 V IEC 61439-2
Glavna Vstopna Zaščita	Zaščita z odklopnikom
Izklopna Zmogljivost	Icu 50 kA
Tip Krmiljenja	Vrtljivja ročica
Koračni Zaščitni Tip	Preobremenitev harmonic control from PowerLogic PFC Controller Kratki stik Taliina varovalka

Dostopnost Za Delovanje

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Barva	Siva (RAL 7035)
Maks. Teža	952 kg
Višina	2200 mm
Širina	Kondenzator: 800 mm Dušilka: 600 mm
Globina	600 mm
Dobavljena Oprema	Pomožni transformator
Notranji Napetostni Transformator	400/230 V - 1000 VA
Funkcija	Kontakt alarma GenSet odstranjevanje kontakta

Okolje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61921 IEC 61439-2
Certifikati Izdelkov	ASEFA EAC CE
Lokacija Montaže	Notranja
Ip Stopnja Zaščite	Okolje IP31 Varnost IPxx B
Ik Stopnja Zaščite	IK10
Relativna Vlažnost	0...95 %
Nadmorska Višina Delovanja	<= 2000 m
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-5...45 °C
Povprečna Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	35 °C Letno) 45 °C Več kot 24 ur)

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	230,0 cm
Paket 1 Širina	80,0 cm
Paket 1 Dolžina	156,0 cm
Paket 1 Teža	940,0 kg

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

 Brez Živega Srebra

 Informacije O Izvzetju Iz Rohs [Da](#)

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Skladno z izjemami
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.