

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Enojni kontaktni blok z ohišjem/ pritrdilno prirobnico, 2 NC, vtični konektor

ZB4BZ1044

⚠ Opustitev izdelka: 1. nov. 2020

⚠ Opustitev izdelka

Glavno

Serijska Izdelka	Harmony XB4
Izdelek Ali Sestavni Del	Kompleten sklop ohišja/kontakta
Kratko Ime Naprave	ZB4
Materiala Pritrditvenega Okvirja	Zamak
Prodaja Na Nedeljivo Količino	1
Tip Glave	Standard
Tip Kontakta In Sestava	2 NC
Premik Kontakta	Počasen izklop
Kontaktni Tip Bloka	Enojni
Sestava Naprave	Ohišje Pritrdilni obroč
Priključki - Terminali	Vtični konektor

Komplementarno

Cad Celotna Širina	30 mm
Cad Celotna Višina	47 mm
Cad Celotna Globina	37 mm
Opis Priključka Iso Št. 1	(11-12)NC
Teža Izdelka	0,058 kg
Uporaba Kontaktov	Standardni kontakti
Pozitivna Odprtina	Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek K
Operating Travel	1,5 mm (NC spreminjanje električnega stanja) 4,3 mm (Skupna pot)
Mehanska Vzdržljivost	5000000 ciklov
Material Kontaktov	Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkostična Zaščita	4 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni Prostožračni Toplotni Tok	10 A v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna Izolacijska Trdnost	250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN 60947-1
[Uimp] Nazivna Napetostna Trdnost Ob Impulzu	4 kV v skladu s/zEN 60947-1

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

[Ie] Nazivni Obratovalni Tok	3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 6 A pri120 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Električna Vzdržljivost	10000000 ciklov, AC-15, 1 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C 10000000 ciklov, AC-15, 1,5 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C 10000000 ciklov, AC-15, 3 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C 10000000 ciklov, DC-13, 0,15 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C 10000000 ciklov, DC-13, 0,4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
Električna Izolativnost	$\Lambda < 10\exp(-6)$ pri5 V, 1 mA V čistem okolju v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ pri17 V, 5 mA V čistem okolju v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4

Okolje

Zaščitna Obdelava	TH
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-40...70 °C
Ip Stopnja Zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529
Standardi	CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certifikati Izdelkov	GL BV CSA UL DNV LROS (Lloyds register pošiljke)
Odpornost Proti Vibracijam	5 gn ($f = 2 \dots 500$ Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno Proti Udarcu	30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27 50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH


Rezultati dobrega počutja

	Reach, Brez Snovi Svhc	
	Brez Strupenih Težkih Kovin	
	Brez Živega Srebra	
	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe

Dimensions



Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm ^{+0.4}₀ / 0.88 in. ^{+0.016}₀) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	