



istič Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - výsuvný - bez jednotky spúšte

48246

Základní popis

Rad	MasterPacT
Názov Produktu	Masterpact NW
Název Jističe	MasterPact NW10H2
Typ Produktu Alebo Komponentu	Jistič
Používané Zariadenia	Power distribution protection
Poles Description	3P
Control Unit	Ne řídící jednotka
[In] Menovitý Prúd	1000 A při 40 °C
Performance Type	H2 100 kA 440 V AC
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	690 V AC Column : Value (Slovak) missing
Vhodnost Pro Bezpečné Odpojení	ANO vyhovuje EN/IEC 60947-2
Selectivity Category	Kategória B
Typ Kontroly	Tlačítko
Montážny Režim	Výsuvná

Doplňky

[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	100 kA při 220/415 V AC Column : Value (Slovak) missing 100 kA při 440 V AC Column : Value (Slovak) missing 85 kA při 525 V AC Column : Value (Slovak) missing 85 kA při 690 V AC Column : Value (Slovak) missing
[Ics] Jmenovitá Provozní Vypínací Schopnost	100 kA při 220/415 V AC Column : Value (Slovak) missing 100 kA při 440 V AC Column : Value (Slovak) missing 85 kA při 525 V AC Column : Value (Slovak) missing 85 kA při 690 V AC Column : Value (Slovak) missing
[Icw] Jmenovitý Krátkodobý Výdržný Proud	85 kA 1 s 50 kA 3 s
[Icm] Jmenovitá Zkratová Zapínací Schopnost	220 kA 220/415 V AC při Column : Value (Slovak) missing 187 kA 440 V AC při Column : Value (Slovak) missing 187 kA 525 V AC při Column : Value (Slovak) missing 187 kA 690 V AC při Column : Value (Slovak) missing
Integrated Instantaneous Protection (Din In Ka Peak)	171...209 kA
Sensor Rating	400 A 1000 A
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	1000 V AC Column : Value (Slovak) missing
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	12 kV
Ztrátový Výkon (W)	150 W

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Maximální Doba Vypnutí	25 ms
Maximum Closing Response Time	70 ms
Upevnenie	Zadní deska Rails
Horní Připojení	Přední Rear
Dolní Připojení	Přední Zadní
Rozteč Pro Připojení	115 mm
Mechanická Životnost	12500 cykly bez údržby 25000 cykly s údržbou
Elektrická Životnost	10000 cykly 440 V AC Column : Value (Slovak) missing bez údržby vyhovuje EN/IEC 60947-2 10000 cykly 690 V AC Column : Value (Slovak) missing bez údržby vyhovuje EN/IEC 60947-2 AC-23A: 10000 cykly 440 V AC Column : Value (Slovak) missing bez údržby vyhovuje EN/IEC 60947-3 AC-23A: 10000 cykly 690 V AC Column : Value (Slovak) missing bez údržby vyhovuje EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 cykly 440/690 V AC Column : Value (Slovak) missing bez údržby vyhovuje EN/IEC 60947-3
Výška	439 mm
Šírka	441 mm
Hĺbka	395 mm
Čistá Hmotnosť	90 kg
Štandardy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
Certifikácia Výrobkov	CE CCC EAC

Prostředí

Stupeň Krytia Ip	IP30 vyhovuje IEC 60529
Pollution Degree	4 vyhovuje IEC 60664-1
Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	-25...70 °C
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	-40...85 °C
Pracovní Nadmořská Výška	0...2000 m bez snížení zatížení 2000 m...5000 m se snížením zatížení

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	30,5 cm
Šírka Balenia 1	29,5 cm
Dĺžka Balenia 1	37,5 cm
Package 1 Weight	47,036 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

 Neobsahuje Ortuť

 Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs [Áno](#)

 Neobsahuje Pvc

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica Eú Rohs	V súlade s výnimkami
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Oeez	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.
Okružný Profil	Informácie o ukončení životnosti