

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Harmony XB4, Selektör anahtar, metal, siyah, $\tilde{A}$ 22, 3 pozisyon, yay geri dönüşlü, 1 NO

XB4BD41

Ana

Ürün Serisi	Harmony XB4
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Selektör anahtarı
Ürün Grubu	XB4
Şev Malzemesi	Krom kaplı metal
Sabitleme Bileziği Malzemesi	Zamak
Montaj Çapı	22,5 mm
Bölünemez Miktar Başına Satış	1
Başlık Tipi	Standard
Sinyalleme Birimi Başlığı Biçimi	Yuvarlak
Operatörün Tipi	Sağdan sola yaylı kurma
Operatör Profili	Siyah standart kol
Operatör Konum Bilgisi	2 konum 90°
Kontak Tipi Ve Düzenleme	1 NA
Kontak İşlemi	Yavaş kesen
Bağlantılar - Terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ Kablo uçlu 'e uygun IEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ kablo uçsuz 'e uygun IEC 60947-1

Tamamlayıcı

Yükseklik	47 mm
Genişlik	30 mm
Derinlik	68 mm
Terminallerin Açıklaması Iso N°1	(13-14)NO
Ürün Ağırlığı	0,105 kg
Yüksek Basıncılı Rondelaya Direnç	7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
Kontak Kullanımı	Standart kontaklar
Pozitif Açıklık	Olmadan
Tork Değeri	0,14 N.m Elektrik durumu değişimi YOK
Mekanik Dayanıklılık	1000000 cycles
Sıkma Torku	0,8...1,2 N.m 'e uygun IEC 60947-1
Vida Başının Şekli	Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Kontak Malzemesi	Gümüş alaşım (Ag/Ni)
Kısa Devre Koruması	10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygun IEC 60947-5-1
[Ith] Klasik Açık Hava Termik Akımı	10 A 'e uygun IEC 60947-5-1
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygun IEC 60947-1
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV 'e uygun IEC 60947-1
[Ie] Nominal Çalışma Akımı	3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygun IEC 60947-5-1 6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygun IEC 60947-5-1 0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygun IEC 60947-5-1 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygun IEC 60947-5-1 0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygun IEC 60947-5-1 1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygun IEC 60947-5-1
Elektrik Dayanıklılığı	1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygun EN 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygun EN 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygun EN 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygun EN 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygun EN 60947-5-1 ek C
Elektrik Güvenilirliği Iec 60947-5-4	$\Lambda < 10 \exp(-6)$ -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygun IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10 \exp(-8)$ -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygun IEC 60947-5-4
Cihaz Sunumu	Açılı

Ortam

Koruyucu Bakım	TH
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40...70 °C
Aşırı Gerilim Kategorisi	Sınıf I 'e uygun IEC 60536
İp Koruma Derecesi	IP69 IP69K IP67 'e uygun IEC 60529
Nema Koruma Derecesi	NEMA 13 NEMA 4X
Standartlar	IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Ürün Sertifikaları	DNV BV GL LROS (Lloyds register of shipping) CSA UL
Titreşim Direnci	5 gn ($f = 2...500$ Hz) 'e uygun IEC 60068-2-6
Darbe Dayanımı	30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygun IEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygun IEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height	3,6 cm
Package 1 Width	5,4 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	102 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	10,562 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee


Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Dimensions



e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm ^{+0.4}₀ / 0.88 in. ^{+0.016}₀) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	