

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Biometrik Anahtar XB5S Ø 22 mm - 2 Konum, SWabit - 1 Ön Kablolü

XB5S1B2L2

Ana

Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Biometrik anahtar
Ürüne Özel Uygulama	Endastriyel makineler Malzemelerin ambalajlanması
Ürün Grubu	XB5S
Şev Malzemesi	Koyu gri plastik
Montaj Çapı	22 mm
Çıkış Tipi	PNP
Bölünemez Miktar Başına Satış	1
İp Koruma Derecesi	IP20 'e uygunEN/IEC 60529 (arka yüz) IP65 'e uygunEN/IEC 60529 (ön yüz)
İşletme Tipi	Sabit
Operatör Konum Bilgisi	2 konum
Operatör Profili	parmak izi okuyucu
Bağlantılar - Terminaller	1 ön kablolu kablo, 3 x 0,34 mm ²
Bellek Kullanımı	Kullanıcı başına en fazla 2 parmak izi ile 200 kullanıcı

Tamamlayıcı

Muhafaza Malzemesi	Polyamid PA66
Kablo Yalıtım Malzemesi	PvR
Çalışma Konumu	Yatay pozisyon Düz yüzey kurulumu Dikey yüzey kurulumu
Modülün Fonksiyonu	Çift konumlu
Ürün Ağırlığı	0,17 kg
İşaretleme	CE
Yerel Sinyalleme	Çıkış durum göstergesi: 1 LED (yeşil) Yöneticinin kayıt modu: 1 LED (turuncu) Operatörün kayıt modu: 1 LED (turuncu) Hata: 1 LED (kırmızı) Sıfırlama: 1 LED (kırmızı)
Kısa Devre Koruması	250 mA harici sigorta tip gG
[Us] Nominal Besleme Gerilimi	24 V DC
Elektrikli Bağlantı	serbest tel uçlarıile 3 teller 'in2 m
Besleme Gerilimi Limitleri	20...30 V DC

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Koruma Türü	Kısa devre Ters polarite Aşırı yük koruması
Maksimum Anahtarlama Akımı	200 mA
[Ures] Rezidüel Gerilim	1 V kapalı durum
Akım Tüketimi	<= 70 mA yüksüz
Maksimum Gecikme Kurtarma	3 s + 0.5 ms per user registered
Maksimum Gecikme Kurtarma	1,5 s
Maksimum Gecikme Yanıtı	1,5 s

Ortam

Ürün Serisi	Harmony XB5S
Depolama Ortam Koşulları	-25...70 °C
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-5...50 °C
Nema Koruma Derecesi	NEMA 12
Standartlar	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Ürün Sertifikaları	UL CSA
Titreşim Direnci	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe Dayanımı	50 gn 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,8 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	196,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,904 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı


[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Dimensions Drawings


Dimensions of Biometric Switches



e: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Connections and Schema

Cable with PNP Output



- BU: Blue
- BN: Brown
- BK: Black