

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



denetim kolu kontrolörü Ø22 4 yönlü sabit 1NA yön başına

XD4PA14

Ana

Ürün Serisi	Harmony XDA
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Kumanda kontrolörü
Ürün Grubu	XD4
Şev Malzemesi	Krom kaplı metal
Sabitleme Bileziği Malzemesi	Zamak
Montaj Çapı	22,5 mm
Bölünemez Miktar Başına Satış	1
Operatörün Tipi	Sabit, uzun çalışma mili 54 mm uzunluk
Operatör Konum Bilgisi	5 konum
Operatör Yönü Bilgisi	4 yön
Kontak Tipi Ve Düzenleme	1 NA
Kontak İşlemi	Yavaş kesen
Bağlantılar - Terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ Kablo uçlu 'e uygun IEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ kablo uçsuz 'e uygun IEC 60947-1

Tamamlayıcı

Ürün Ağırlığı	0,133 kg
Yüksek Basıncılı Rondelaya Direnç	7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
Sinyalleme Birimi Başlığı Biçimi	Yuvarlak
Yön Başına Çentik	1
Kontak Kullanımı	Standart
Pozitif Açıklık	Olmadan
Mekanik Dayanıklılık	1000000 cycles
Sıkma Torku	0,8...1,2 N.m 'e uygun IEC 60947-1
Vida Başının Şekli	Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
Kontak Malzemesi	Gümüş alaşım (Ag/Ni)
Kısa Devre Koruması	10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygun IEC 60947-5-1
[Ith] Klasik Açık Hava Termik Akımı	10 A 'e uygun IEC 60947-5-1
[Uij] Nominal Yalıtım Voltajı	600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygun IEC 60947-1
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV 'e uygun IEC 60947-1

[Ie] Nominal Çalışma Akımı	0,1 A -de 250 V, DC-13, R300 'e uygunIEC 60947-5-1 0,22 A -de 125 V, DC-13, R300 'e uygunIEC 60947-5-1
Elektrik Dayanıklılığı	1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
Elektrik Güvenilirliği Iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$ -de 5 V, 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ -de 17 V, 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4
Cihaz Sunumu	Açılı

Ortam

Koruyucu Bakım	TH
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-25...70 °C
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Sınıfı	Sınıf I 'e uygunIEC 60536
İp Koruma Derecesi	IP66 'e uygunIEC 60529
Nema Koruma Derecesi	NEMA 13 NEMA 4X
İk Koruma Derecesi	IK03 conforming to IEC 50102
Standartlar	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Ürün Sertifikaları	LROS (Lloyds register of shipping) CSA UL listeli BV DNV GL
Titreşim Direnci	5 gn ($f = 2...500$ Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe Dayanımı	30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,4 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	136,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,81 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı



Cıva İçermez



Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi


[Çin RoHS beyanı](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında **◆◆**zel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Dimensions Drawings



Dimensions



e: panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm^{+0.4}₀ / 0.88 in.^{+0.016}₀) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	