



电源模块 Modicon Quantum - 115 V/  
230 V AC - 冗余

140CPS12400

❗ 終止日期 2021年4月2日

❗ 停止服务 2021年4月3日

❗ 即將停產 - 請洽售服團隊

主要訊息

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 產品範圍    | Modicon Quantum 自动化平台 |
| 產品或元件類別 | 電源模組                  |
| 電源類別    | 冗余                    |

補充訊息

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 輸入电压      | 115 V 93...138 V) AC 47...63 Hz<br>230 V 170...276 V) AC |
| 輸入電流      | 1100 mA 在 115 V<br>600 mA 在 230 V                        |
| 瞬间峰值电流    | 19 A 230 V<br>38 A 115 V                                 |
| 額定功率 (Va) | 130 VA                                                   |
| 相关保险丝等级   | 2 A, 慢断型                                                 |
| 諧波失真      | <= 10 % 基本有效值                                            |
| 输出电压      | 5.1 V DC                                                 |
| 电源输出电流    | 8 A 60 °C 冗余                                             |
| 輸出過壓保護    | 内部                                                       |
| 輸出过载保护    | 内部                                                       |
| 功率消耗      | 6 + (1.5 x 输出电流) 其中 输出电流单位 为 A                           |
| 本地信號      | 电源 (PWR OK) 1個LED (綠色)                                   |
| 標記        | CE                                                       |
| 模組格式      | 标准                                                       |
| 淨重        | 0.65 kg                                                  |

環境

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 標準       | UL 508<br>CSA C22.2 No 142                   |
| 產品認證     | cUL<br>FM , 1类, 2分类                          |
| 抗靜電放電    | 4 kV 触点 符合 IEC 801-2<br>8 kV 广播 符合 IEC 801-2 |
| 抗电磁域     | 10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 801-3            |
| 運行環境空氣溫度 | 0...60 °C                                    |

此文件為 Schneider Electric 的財產，未經書面許可，不得複製、分發或公開展示。所有權保留。© 2024 Schneider Electric

|        |             |
|--------|-------------|
| 儲存環境溫度 | -40...85 °C |
| 相對濕度   | 95 % 無冷凝    |
| 工作高度   | <= 5000 m   |

## 包裝單位

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 5.0 cm   |
| Package 1 Width              | 16.5 cm  |
| Package 1 Length             | 31.5 cm  |
| Package 1 Weight             | 778.0 g  |
| Unit Type Of Package 2       | S03      |
| Number Of Units In Package 2 | 7        |
| Package 2 Height             | 30.0 cm  |
| Package 2 Width              | 30.0 cm  |
| Package 2 Length             | 40.0 cm  |
| Package 2 Weight             | 5.446 kg |

## 保固

|    |           |
|----|-----------|
| 保固 | 18 months |
|----|-----------|

永續性

**Green Premium™**标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

**Eu Rohs 指令** [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)  
[EU RoHS 聲明](#)

**中國 Rohs 規定** [中國 RoHS 聲明](#)

**Weee** [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)

**循環概況** [壽命結束資訊](#)