

Produktový list

Špecifikácie



zákl. analog. výstupy STB - +/- 10 V
- 2 O - 9 bit + znamén.

STBAVO1265K

Základní popis

Sortiment Výrobkov	Modicon STB distribuční I/O řešení
Typ Produktu Alebo Komponentu	Základní sada analogových výstupů
Obsah Sady	STBAVO1265 module STBXTS2100, 6 vývodový konektor se šroubovými svorkami STBXTS1100, 6 vývodový šroubový konektor Báze STBXBA1000
Typ Analogového Výstupu	Voltage: +/- 10 V
Analogue Output Number	2
Rozlišení Analogového Výstupu	9 bit + značka

Doplňky

Analogový Proudový Výstup	0,005 A
Čas Odozvy	3 ms
Výměna Za Studena	Ano
Hot Swapping	Ne pro zákl. NIMs
Fallback	Stav 0
Formát Dat	IEC 61131-2 EN 61131-2
Aktualizace Času	25 ms
Druh Ochrany	Ochrana proti zkratu
Integrální Linearita	+/-0,1 % z plného rozsahu
Rozdílová Linearita	Monotonický
Absolutní Chyba Přesnosti	+/-0,5% z plného rozsahu při 25 °C
Teplotní Odchylka	+/-0,01 %/°C
Izolace Mezi Kanály A Logickou Sběrnici	1500 V po 1 min
Izolace Mezi Kanály A Sběrnici Akčních Členů	30 V
Požadavek Na Adresování	2 výstup. slova
Kompatibilita Produktu	Základ upevnění STBXBA1000 Modul rozvodu napájení STBPDT3100/3105
[Us] Rated Supply Voltage	24 V DC
Napájanie	Distribuční napájecí modul
Proud I (A)	45 mA při 5 V DC pro logická sběrnice
Značenia	CE

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Kategória Prepätia	II
Signalizace Stavů Led	1 LED (zelená) stav modulu (RDY)
Hĺbka	70 mm
Výška	13,9 mm
Šírka	128,3 mm
Čistá Hmotnosť	0,115 kg

Prostředí

Certifikácia Výrobkov	CSA FM třída 1, oddíl 2 UL
Pollution Degree	2 vyhovuje IEC 60664-1
Prevádzka Nadmorská Výška	<= 2000 m
Stupeň Krytia Ip	IP20 vyhovuje IEC 61131-2 class 1
Teplota Okolního Vzduchu Pro Provoz	0...60 °C (without)
Teplota Okolního Vzduchu Pro Provoz	32...140 °F without
Teplota Okolního Vzduchu Pro Uskladnění	-40...85 °C without
Teplota Okolního Vzduchu Pro Uskladnění	-40...185 °F without
Relativní Vlhkost	95 % při 60 °C bez kondenzace
Odolnost Proti Vibracím	3 gn při 58...150 Hz na 35 x 7,5 mm symetrická DIN lišta 5 gn při 58...150 Hz na 35 x 15 mm symetrická DIN lišta +/- 0,35 mm při 10...58 Hz
Odolnost Proti Otřesům	30 gn pro 11 ms vyhovuje IEC 88 reference 2-27

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	2,7 cm
Šírka Balenia 1	8,0 cm
Dĺžka Balenia 1	13,0 cm
Package 1 Weight	134,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Počet Výrobkov V Balení 2	28
Výška Balenia 2	15,0 cm
Šírka Balenia 2	30,0 cm
Dĺžka Balenia 2	40,0 cm
Hmotnosť Balenia 2	4,11 kg
Typ Balenia 3	PAL
Počet Výrobkov V Balení 3	448
Výška Balenia 3	60,0 cm
Šírka Balenia 3	80,0 cm
Dĺžka Balenia 3	448,0 cm

Hmotnosť Balenia 3	60,032 kg
--------------------	-----------

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je príslubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)

Výkonnosť v oblasti blahobytu

 Neobsahuje Ortut'

 Informácie O Výnimke Zo Smernice [Áno](#)
Rohs

Nariadenie Reach [Deklarácia REACh](#)


Smernica Eú Rohs Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)

Nariadenie Rohs Číny [Deklarácia RoHS Číny](#)

Oeez Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.

Dimensions Drawings

Dimensions




Connections and Schema


Wiring Diagrams

Examples

2 isolated analog actuators, external 24 VDC power supply



2 non-isolated analog actuators, 24 VDC supplied by the PDM



Pin	Top Connections	Bottom Connections
1	+24 VDC from the island's field power bus for field device accessories	+24 VDC from the island's field power bus for field device accessories
2	no connection	no connection

Pin	Top Connections	Bottom Connections
3	output to actuator 1	output to actuator 2
4	output channel return	output channel return
5	no connection	no connection
6	field power return (to the module)	field power return (to the module)