

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Sekizgen Işıklı Buton Ø 30 - Yeşil - Akkor BA 9s - 230 V AC - IP66

9001KP7G9

Ana

Ürün Serisi	Harmony 9001K
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Pilot ışığı
Ürün Grubu	9001K

Tamamlayıcı

Şev Malzemesi	Metal
Montaj Çapı	30 mm
Sinyalleme Birimi Başlığı Biçimi	Yuvarlak
Lens Tipi	Kubbeli plastik
Başlık/Operatör Veya Lens Rengi	Yeşil
Işık Kaynağı	akkor
Ampul Tabanı	BA 9s
Işık Bloğu Beslemesi	Entegre transformatörle 220...240 V AC 50/60 Hz 6 V)
Bağlantılar - Terminaller	Vida kelepçesi terminaleri, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² 'e uygun IEC 60947-1
Sıkma Torku	0,8 N.m 'e uygun IEC 60947-1
Vida Başının Şekli	Çapraz slotlu
Vida Başının Şekli	Çapraz slotlu
Çalışma Konumu	Herhangi bir konum
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	250 V (kirillik derecesi 2) 'e uygun IEC 60947-1
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	2,5 kV 'e uygun IEC 60947-1
Kısa Devre Koruması	10 A kartuş sigortası 'e uygun IEC 60947-5-1
Işık Kaynağı	Akkor ampul
[Ith] Klasik Açık Hava Termik Akımı	10 A
Cad Genel Genişliği	54 mm
Cad Genel Yüksekliği	70 mm
Cad Genel Derinliği	42 mm
[Us] Nominal Besleme Gerilimi	220...240 V AC
Ürün Ağırlığı	0,21 kg
Cihaz Sunumu	Açılı
Lens Tipi	Kubbeli
[Us] Nominal Besleme Voltajı	220...240 V

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Işık Bloğu Beslemesi	Entegre transformatörle
Besleme Frekansı	50...60 Hz
Lens Malzemesi	Polikarbonat
Boyut	30 mm

Ortam

Standartlar	EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Ürün Sertifikaları	NEMA UL 508
Koruyucu Bakım	TC
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-25...70 °C
Titreşim Direnci	7 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe Dayanımı	50 gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Aşırı Gerilim Kategorisi	Class II 'e uygunIEC 61140
İp Koruma Derecesi	IP66 'e uygunIEC 60529
Nema Koruma Derecesi	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,800 cm
Package 1 Width	4,700 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	232,000 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,889 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Cıva İçermez


✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Dimensions Drawings

Dimensions



e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.