



緩衝啟動器 - 非同步馬達用- ATS01 -
22 A - 380..415V - 7.5..11 KW

ATS01N222QN

主要訊息

產品範圍	Altistart 01
產品或元件類別	軟起動器
產品目標	非同步馬達
產品特定應用	簡單機器
設備短名稱	ATS01
網路相數	3相
[Us] 額定供應電壓	380...415 V - 10...10 %
馬達功率 (Kw)	11 kW, 3相 在 380...415 V 7.5 kW, 3相 在 380...415 V
IcI啟動器額定值	22 A
利用類別	AC-53B 符合 EN/IEC 60947-4-2
電流消耗	110 A 額定負載
啟動類別	啟動電壓斜坡
功耗 (W)	124.5 W 瞬態狀態 4.5 W 滿負載和啟動結束時

補充訊息

裝配樣式	帶散熱片
可用功能	整合旁路
電源電壓限制	342...456 V
供電頻率	50...60 Hz - 5...5 %
網路頻率	47.5...63 Hz
輸出電壓	<= 電源電壓
控制電路電壓[Uc]	內建於啟動器中
開始時間	1秒 / 100 5秒 / 20 10秒 / 10 可從1至10秒調節
減速時間Symb	可從1至10秒調節
起動轉矩	直接連接到線路電源的馬達的30...80 %啟動扭矩
離散輸入類別	邏輯 LI1、LI2、BOOST) 停止、運行和啟動功能 <= 8 mA 27 kOhm
離散量輸入電壓	24...40 V
離散輸入邏輯	正 LI1、LI2、BOOST < 5 V 和 <= 0.2 mA > 13 V, >= 0.5 mA

此圖為參考圖，僅供參考，不作為產品說明書的一部分。圖中所示之產品，其外觀、顏色、尺寸、重量等，均可能因產品更新而有所變更，恕不另行通知。

離散輸出電流	2 A DC-13 3 A AC-15
離散輸出類別	開路集電極邏輯 LO1 啟動信號結束 繼電器輸出 R1A、R1C 否
離散量輸出電壓	24 V (电压限制: 6...30 V) 開路集電極邏輯
最小開關電流	10 mA 在 6 V 直流 繼電器輸出
最大開關電流	繼電器輸出 2 A 在 250 V 交流 cos phi = 0.5 和左/右 = 20 ms 電感 负载 繼電器輸出 2 A 在 30 kV 直流 cos phi = 0.5 和左/右 = 20 ms 電感 负载
顯示類別	1個LED 綠色)啟動器通電 1個LED 黃色)達到標稱電壓
鎖緊轉矩	0.5 N.m 1.9...2.5 N.m
電氣連接	4 mm螺釘夾緊端子 - 剛性 1 1...10 mm2 AWG 8 電源電路 螺釘連接器 - 剛性 無電纜端，帶框 1 0.5...2.5 mm2 AWG 14 控制電路 4 mm螺釘夾緊端子 - 剛性 2 1...6 mm² AWG 10 電源電路 螺釘連接器 - 剛性 2 0.5...1 mm2 AWG 17 控制電路 螺釘連接器 - 靈活 帶電纜端 1 0.5...1.5 mm2 AWG 16 控制電路 4 mm螺釘夾緊端子 - 靈活 無電纜端，帶框 1 1.5...10 mm2 AWG 8 電源電路 螺釘連接器 - 靈活 無電纜端，帶框 1 0.5...2.5 mm2 AWG 14 控制電路 4 mm螺釘夾緊端子 - 靈活 帶電纜端 2 1...6 mm² AWG 10 電源電路 4 mm螺釘夾緊端子 - 靈活 無電纜端，帶框 2 1.5...6 mm2 AWG 10 電源電路 螺釘連接器 - 靈活 無電纜端，帶框 2 0.5...1.5 mm2 AWG 16 控制電路
標記	CE
操作位置	垂直+/- 10度
高度	154 mm
寬度	45 mm
深度	131 mm
淨重	0.56 kg
相容性代碼	ATS01N2
Motor Power Range Ac-3	7...11 kW 在 380...440 V 3相
馬達啟動器類別	緩啟動器

環境

電磁相容性	傳導輻射 B級 符合 CISPR 11 傳導輻射 B級 符合 IEC 60947-4-2 阻尼振蕩波 級別3 符合 IEC 61000-4-12 靜電放電 級別3 符合 IEC 61000-4-2 EMC抗干擾性 級別3 符合 EN 50082-1 EMC抗干擾性 B級 符合 EN 50082-2 諧波 級別3 符合 IEC 1000-3-2 諧波 級別3 符合 IEC 1000-3-4 抗射電場引起的傳導干擾 級別3 符合 IEC 61000-4-6 電瞬變抗擾度 級別4 符合 IEC 61000-4-4 抗輻射電干擾 級別3 符合 IEC 61000-4-3 微切口和電壓波動 符合 IEC 61000-4-11 電壓/電流脈衝 級別3 符合 IEC 61000-4-5
標準	EN/IEC 60947-4-2
產品認證	CSA UL CCC C-Tick GOST
Ip防護等級	IP20
污染程度	2 符合 EN/IEC 60947-4-2
抗振	1 gn (f= 13...150 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 1.5 mm峰值 (f= 3...13 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6

抗衝擊	15 gn 11 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27
相對濕度	5...95 % 無冷凝或滴水 符合 EN/IEC 60068-2-3
運行環境空氣溫度	-10...40 °C (無) 40...50 °C (電流降額2 %/°C)
儲存環境溫度	-25...70 °C 符合 EN/IEC 60947-4-2
工作高度	<= 1000 m 無 > 1000 m 電流降額2.2 %/額外100 m

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.7 cm
Package 1 Width	15.1 cm
Package 1 Length	17.2 cm
Package 1 Weight	672 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	9.952 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	112
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	88.34 kg

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)