

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



devre kesici Easypact EZC100H - TMD - 30 A - 3 kutup 3d

EZC100H3030

Ana

Ürün Serisi	EasyPact
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Devre kesici
Ürün Grubu	Easypact EZC100H
Devre Kesici Adı	Easypact EZC100H
Cihaz Uygulaması	Dağıtım
Kutup Tanımı	3P
Korumalı Kutup Açıklaması	3t
Şebeke Tipi	AC DC
Şebeke Frekansı	50/60 Hz
[In] Nominal Akım	30 A -de 40 °C
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV 'e uygunIEC 60947-2
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2
Derece Kodu	H
Kesme Kapasitesi	10 kA Icu -de 125 V DC 1P 'e uygunIEC 60947-2 10 kA Icu -de 250 V DC 2P 'e uygunIEC 60947-2 10 kA Icu -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 110...130 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 20 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 30 kA Icu -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 30 kA Icu -de 400...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi	15 kA -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 5 kA -de 125 V DC 'e uygunIEC 60947-2 5 kA -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2 50 kA -de 110/130 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA -de 220/230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 5 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 2,5 kA -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 7,5 kA -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Yalıtıma Uygunluk	Evet 'e uygunIEC 60947-2
Kullanım Kategorisi	Kategori A
Açma Birimi Adı	TM-D
Açma Birimi Teknolojisi	Termik Manyetik
Açma Birimi Derecesi	30 A -de 50 °C
Koruma Türü	Aşırı yük koruması Kısa devre koruması

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Kirlenme Derecesi	3 'e uygunIEC 60664-1 3 'e uygunIEC 947-1
-------------------	--

Tamamlayıcı

Kontrol Tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Sabit
Montaj Desteği	Arka plaka
Üst Bağlantı	Ön
Aşağı Bağlantı	Ön
Mekanik Dayanıklılık	8500 cycles
Elektrik Dayanıklılığı	Kategori A: 1500 cycles 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Bağlantı Aralığı	25 mm
Cihaz Üzeri Sinyalizasyon	Pozitif kontak göstergesi
Nötr Koruma Ayarı	Korumasız
Toprak Kaçağı Koruması	Yok
Yükseklik	130 mm
Genişlik	75 mm
Derinlik	60 mm

Ortam

Standartlar	JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-1 GB/T 14048,2 EN/IEC 60947-2
İp Koruma Derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
İk Koruma Derecesi	IK07 conforming to IEC 62262
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama Ortam Koşulları	-35...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	14 cm
Package 1 Weight	790 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	9,935 kg
Unit Type Of Package 3	P12

Number Of Units In Package 3	384
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	328 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur