

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



devre kesici Easypact EZC250H - TMD - 125 A - 3 kutup 3d

EZC250H3125

Ana

Ürün Serisi	EasyPact
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Devre kesici
Ürün Grubu	Easypact EZC250H
Devre Kesici Adı	Easypact EZC250H
Cihaz Uygulaması	Dağıtım
Kutup Tanımı	3P
Korumalı Kutup Açıklaması	3t
Şebeke Tipi	DC AC
Şebeke Frekansı	50/60 Hz
[In] Nominal Akım	125 A -de 40 °C
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV 'e uygunIEC 60947-2
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2
Derece Kodu	H
Kesme Kapasitesi	10 kA Icu -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 25 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 30 kA Icu -de 125 V DC 1P 'e uygunIEC 60947-2 30 kA Icu -de 250 V DC 2P 'e uygunIEC 60947-2 36 kA Icu -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 36 kA Icu -de 400...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 85 kA Icu -de 110...130 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 85 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi	5 kA -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 15 kA -de 125 V DC 'e uygunIEC 60947-2 15 kA -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2 18 kA -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 18 kA -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 12,5 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 42,5 kA -de 110/130 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 42,5 kA -de 220/230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Yalıtıma Uygunluk	Evet 'e uygunIEC 60947-2
Kullanım Kategorisi	Kategori A
Açma Birimi Adı	TM-D
Açma Birimi Teknolojisi	Termik Manyetik
Açma Birimi Derecesi	125 A -de 50 °C
Koruma Türü	Kısa devre koruması Aşırı yük koruması

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Kirlenme Derecesi	3 'e uygunIEC 60664-1 3 'e uygunIEC 947-1
-------------------	--

Tamamlayıcı

Kontrol Tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Sabit
Montaj Desteği	Arka plaka
Üst Bağlantı	Ön
Aşağı Bağlantı	Ön
Mekanik Dayanıklılık	10000 cycles
Elektrik Dayanıklılığı	Kategori A: 5000 cycles 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Bağlantı Aralığı	35 mm
Cihaz Üzeri Sinyalizasyon	Pozitif kontak göstergesi
Nötr Koruma Ayarı	Korumasız
Toprak Kaçağı Koruması	Yok
Yükseklik	165 mm
Genişlik	105 mm
Derinlik	60 mm

Ortam

Standartlar	GB/T 14048,2 EN/IEC 60947-2 JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-1
İp Koruma Derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
İk Koruma Derecesi	IK07 conforming to IEC 62262
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama Ortam Koşulları	-35...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	11,9 cm
Package 1 Length	18,2 cm
Package 1 Weight	1,581 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	13,57 kg

Sözleşme garantisi

Garanti

18 months

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur