

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



devre kesici EasyPact EZC400H - TMD - 400 A - 3 kutup 3d

EZC400H3400N

! Üretimden kaldırılma tarihi: 24 Nis 2024

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün Serisi	EasyPact
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Devre kesici
Ürün Grubu	EasyPact EZC400H
Devre Kesici Adı	EasyPact EZC400H
Cihaz Uygulaması	Dağıtım
Kutup Tanımı	3P
Korumalı Kutup Açıklaması	3t
Şebeke Tipi	DC AC
Şebeke Frekansı	50/60 Hz
[In] Nominal Akım	400 A -de 40 °C
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	690 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV 'e uygun IEC 60947-2
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	250 V DC 'e uygun IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Derece Kodu	H
Kesme Kapasitesi	50 kA Icu -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 50 kA Icu -de 400...415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 50 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 70 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
[Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi	25 kA -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 25 kA -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 25 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 35 kA -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Yalıtıma Uygunluk	Evet 'e uygun IEC 60947-2
Kullanım Kategorisi	Kategori A
Açma Birimi Adı	TM-D
Açma Birimi Teknolojisi	Termik Manyetik
Açma Birimi Derecesi	400 A -de 50 °C
Koruma Türü	Kısa devre koruması Aşırı yük koruması
Kirlenme Derecesi	3 'e uygun IEC 60947

Tamamlayıcı

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Kontrol Tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Sabit
Montaj Desteği	Arka plaka
Üst Bağlantı	Ön
Aşağı Bağlantı	Ön
Mekanik Dayanıklılık	10000 cycles
Elektrik Dayanıklılığı	Kategori A: 3000 cycles 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Bağlantı Aralığı	45 mm
Cihaz Üzerii Sinyalizasyon	Pozitif kontak göstergesi
Kontak Konum Göstergesi	Evet
Manyetik Açma Akımı	4000 A
Nötr Koruma Ayarı	Korumasız
Uzun Süreli Açma Ayar Tipi Lr	Sabit
Uzun Süreli Gecikme Ayarı Tipi	Sabit
Toprak Kaçağı Koruması	Yok
Yükseklik	255 mm
Genişlik	185 mm
Derinlik	140 mm
Ürün Ağırlığı	6,4 kg
Set Başına Miktar	1 parça
Renk	Siyah

Ortam

Standartlar	JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-2 GB/T 14048,2 EN/IEC 60947-1
İp Koruma Derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529
İk Koruma Derecesi	IK07 conforming to EN 50102
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama Ortam Koşulları	-35...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	29,0 cm
Package 1 Weight	5,319 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	3
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm

Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	16,723 kg
Unit Type Of Package 3	PAL
Number Of Units In Package 3	36
Package 3 Height	80,0 cm
Package 3 Width	120,0 cm
Package 3 Length	36,0 cm
Package 3 Weight	208,0 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

✓ Pvc İçermez

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri