

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



TeSys K - diferansiyel termal aşırı yük röleleri - 0,8...1,2 A - sınıf 10A

LR2K0306

Ana

Seri	TeSys
Ürün Adı	TeSys LRK
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Diferansiyel termal aşırı yük rölesi
Ürün Grubu	LR2K
Röle Uygulaması	Motor koruma
Ürün Uyumluluğu	LC1K LC7K LP4K LP1K
Şebeke Tipi	AC DC
Asiri Yük Açma Sınıfı	Sınıf 10A 'e uygun IEC 60947-4-1
Termik Koruma Ayar Aralığı	0,8...1,2 A
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	Güç devresi: 690 V 'e uygun BS 4941 Güç devresi: 690 V 'e uygun IEC 60947 Güç devresi: 750 V 'e uygun VDE 0110 grup C Güç devresi: 600 V 'e uygun CSA C22.2 No 14

Tamamlayıcı

Şebeke Frekansı	<= 400 Hz
Montaj Desteği	Kontaktör altında Plaka, özel aksesuarlı Ray, özel aksesuarlı
Yardımcı Kontak Düzenleme	1 NA + 1 NK
[Ith] Klasik Açık Hava Termik Akımı	6 A için sinyalleme devresi
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	<= 690 V için güç devresi 690 V AC AC-15 için sinyalleme devresi 250 V DC DC-13 için sinyalleme devresi
İlgili Sigorta Değeri	6 A gG for sinyalleme devresi conforming to VDE 0660 6 A gG for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV
Kutup Başına Güç Dağılımı	2 W
Faz Arızası Hassasiyeti	Evet 'e uygun IEC 60947-4-1
Yerel Sinyalleme	Açma göstergesi (sarı)
Kontrol Tipi	Kırmızı açma/kapama butonu: açma testi fonksiyonu Mavi açma/kapama butonu: durdurma ve manuel sıfırlama selektör anahtarı: manuel veya otomatik sıfırlama

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Bağlantılar - Terminaler	Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5...4 mm ² katı Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5...4 mm ² katı Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,75...4 mm ² esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,75...4 mm ² esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,34...2,5 mm ² esnek ile Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,34...1,5 mm ² esnek ile
Sıkma Torku	1,3 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2 1,3 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm 1,3 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
Yükseklik	58 mm
Genişlik	45 mm
Derinlik	65 mm
Ürün Ağırlığı	0,145 kg

Ortam

Standartlar	NF C 63-650 IEC 60947 BS 4941 VDE 0660
Ürün Sertifikaları	UL CSA UKCA
Koruyucu Bakım	TC 'e uygunIEC 60068 TC 'e uygunDIN 50016
İp Koruma Derecesi	IP2X conforming to IEC 60529
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-20...55 °C değer kaybı olmadan 'e uygunIEC 60947 -30...60 °C değer kaybı ile 'e uygunIEC 60947
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Çalışma Yüksekliği	2000 m değer kaybı olmadan
Yangına Dayanıklılık	850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
Alev Geciktirici	V1 'e uygunUL 94 Gereksinim 2 'e uygunNF F 16-101 Gereksinim 2 'e uygunNF F 16-102
Mekanik Dayanıklılık	Şoklar NA kontak: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27 Şoklar NK kontak: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27 Titreşimler NA kontak: 2 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6 Titreşimler NK kontak: 2 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,200 cm
Package 1 Width	4,800 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	155,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	41
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm

Package 2 Weight	6,775 kg
------------------	----------

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri