

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



TeSys LRD termik aşırı yük röleleri - 37...50 A - sınıf 10A

LRD350

Ana

Seri	TeSys TeSys Deca
Ürün Adı	TeSys LRD TeSys Deca
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Diferansiyel termal aşırı yük rölesi
Ürün Grubu	LRD
Röle Uygulaması	Motor koruma
Ürün Uyumluluğu	LC1D65A LC1D50A LC1D40A
Şebeke Tipi	DC AC
Asiri Yük Açma Sınıfı	Sınıf 10A 'e uygun IEC 60947-4-1
Termik Koruma Ayar Aralığı	37...50 A
[UI] Nominal Yalıtım Voltajı	Güç devresi: 600 V 'e uygun CSA Güç devresi: 600 V 'e uygun UL Güç devresi: 690 V 'e uygun IEC 60947-4-1

Tamamlayıcı

Şebeke Frekansı	0...400 Hz
Montaj Desteği	Plaka, özel aksesuarlı Ray, özel aksesuarlı Kontaktör altında
Açma Eşiği	1,14 +/- 0,06 Ir 'e uygun IEC 60947-4-1
Yardımcı Kontak Düzenleme	1 NA + 1 NK
[Ith] Klasik Açık Hava Termik Akımı	5 A için sinyalleme devresi
İzin Verilebilir Akım	0,95 A -de 380 V AC-15 için sinyalleme devresi 0,06 A -de 440 V DC-13 için sinyalleme devresi
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	690 V AC 0...400 Hz için güç devresi 'e uygun IEC 60947-4-1
İlgili Sigorta Değeri	4 A gG for sinyalleme devresi 4 A BS for sinyalleme devresi
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV
Faz Arızası Hassasiyeti	Açma akımı iki fazda Ir'nin % 130'u, sonuncu fazda 0
Kontrol Tipi	Kırmızı açma/kapama butonu: durdurma Mavi açma/kapama butonu: sıfırlama
Sıcaklık Dengeleme	-20...60 °C

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Bağlantılar - Terminaler	Kontrol devresi: vida kelepçesi terminaleri 2 kablolar 1...2,5 mm ² esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminaleri 2 kablolar 1...2,5 mm ² esnek ile Kontrol devresi: vida kelepçesi terminaleri 2 kablolar 1...2,5 mm ² katı kablo uçsuz Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablolar 1...35 mm ² esnek kablo uçsuz Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablolar 1...35 mm ² esnek ile Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablolar 1...35 mm ² katı kablo uçsuz
Sıkma Torku	Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminaleri Güç devresi: 5 N.m - üzerinde EverLink BTR vidalı konnektörler
Yükseklik	70 mm
Genişlik	55 mm
Derinlik	123 mm
Ürün Ağırlığı	0,375 kg

Ortam

İklimsel Dayanım	'e uygun IACS E10
İp Koruma Derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-20...60 °C değer kaybı olmadan 'e uygun IEC 60947-4-1
Depolama Ortam Koşulları	-60...70 °C
Alev Geciktirici	V1 'e uygun UL 94
Mekanik Dayanıklılık	Şoklar: 11 msn için 15 Gn 'e uygun IEC 60068-2-7 Titreşimler: 4 gn 'e uygun IEC 60068-2-6
Dielektrik Gücü	1,89 kV -de 50 Hz 'e uygun IEC 60947-1
Standartlar	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN 50495
Ürün Sertifikaları	IEC UL CSA CCC EAC DNV-GL RMRS EU-RO MR LROS (Lloyds register of shipping) ATEX INERIS UKCA

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,4 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	13,7 cm
Package 1 Weight	394,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	13
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm

Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,504 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	208
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	96,564 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)