



附加接點組，TeSys Deca Frame 2/3，1NO(fault)+1NC，側邊，適用於GV2/GV3 (GV3ME 除外)

GVAD1001

主要訊息

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 範圍      | TeSys<br>TeSys Deca                                     |
| 設備短名稱   | GVAD                                                    |
| 產品或元件類別 | 輔助接點模組                                                  |
| 產品相容性   | GV2P<br>GV2LE<br>GV3L<br>GV2ME<br>GV2RT<br>GV3P<br>GV2L |
| 安裝位置    | 左側                                                      |
| 輔助接點操作  | 故障信號 1 NO                                               |
| 極接點組合   | 1 NO + 1 NC                                             |

補充訊息

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] 額定絕緣電壓    | 690 V 符合 IEC 60947-1<br>300 V 符合 UL 508<br>300 V 符合 CSA C22.2 no 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ue] 額定工作電壓    | 48...690 V 交流<br>24...240 V 直流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ith] 常規自由空氣熱流 | 6 A<br>2.5 A 故障信號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 機械耐久性          | 100000 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 最小開關電流         | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 最小開關電壓         | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 保護類別           | GB2CB... 断路器<br>GG 保險絲 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 額定工作功率 (Va)    | 300 VA 在 48 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周<br>414 VA 在 690 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周<br>500 VA 在 110...127 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周<br>500 VA 在 500 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周<br>650 VA 在 440 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周<br>720 VA 在 230...240 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周<br>850 VA 在 380...415 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周<br>36 VA 在 24 V AC-14 - 電氣壽命: 1000 周<br>48 VA 在 48 V AC-14 - 電氣壽命: 1000 周<br>72 VA 在 110...127 V AC-14 - 電氣壽命: 1000 周 |

此圖為產品外觀圖，僅供參考，實際產品以圖紙為準。圖中所有尺寸均為公稱尺寸，恕不另行通知。圖中所有尺寸均為公稱尺寸，恕不另行通知。

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 額定工作功率 (W) | 120 W 在 240 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周<br>140 W 在 110 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周<br>140 W 在 24 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周<br>180 W 在 60 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周<br>240 W 在 48 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周<br>15 W 在 48 V DC-13 - 電氣耐久性: 1000 周<br>24 W 在 24 V DC-13 - 電氣耐久性: 1000 周<br>9 W 在 60 V DC-13 - 電氣耐久性: 1000 周 |
| 鎖緊轉矩       | 1.4 N.m - 在...上 螺絲端子                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 高度         | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 寬度         | 9.3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 深度         | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 淨重         | 0.055 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 顏色         | 深灰色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 環境

|      |      |
|------|------|
| 環境特性 | 正常環境 |
| 產品認證 | UKCA |

## 包裝單位

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 1.500 cm  |
| Package 1 Width              | 6.500 cm  |
| Package 1 Length             | 9.000 cm  |
| Package 1 Weight             | 46.500 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 9.500 cm  |
| Package 2 Width              | 9.500 cm  |
| Package 2 Length             | 15.000 cm |
| Package 2 Weight             | 516.000 g |
| Unit Type Of Package 3       | S02       |
| Number Of Units In Package 3 | 60        |
| Package 3 Height             | 15.000 cm |
| Package 3 Width              | 30.000 cm |
| Package 3 Length             | 40.000 cm |
| Package 3 Weight             | 3.347 kg  |

## 保固

|    |           |
|----|-----------|
| 保固 | 18 months |
|----|-----------|



**Green Premium™**标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

透明

RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含 Reach 高度關切物質
- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Reach 法規   | <a href="#">REACH 聲明</a>                                                        |
| Eu Rohs 指令 | <div>符合</div> <div><a href="#">EU RoHS 聲明</a></div>                             |
| 中國 Rohs 規定 | <div><a href="#">中國 RoHS 聲明</a></div> <div>自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)</div> |
| 環境聲明       | <a href="#">產品環境設定檔</a>                                                         |
| Weee       | 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。                                           |
| 循環概況       | <a href="#">壽命結束資訊</a>                                                          |