

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



devre kesici Compact NSX100F - TMD - 30 A - 1 kutup 1d

LV438565

! Üretimden kaldırılma tarihi: 18 Tem 2022

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Seri	Compact
Ürün Adı	Compact NSX
Ürün Serisi	ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX100...250
Ürün Grubu	NSX100F
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Devre kesici
Cihaz Uygulaması	Dağıtım
Number Of Poles	1P
Korumalı Kutup Açıklaması	1t
[In] Nominal Akım	30 A -de 40 °C
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	250 V DC 277 V AC 50/60 Hz
Şebeke Tipi	DC AC
Şebeke Frekansı	50/60 Hz
Yalıtıma Uygunluk	Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2
Kullanım Kategorisi	Kategori A
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	36 kA Icu -de 250 V DC 1P 'e uygunIEC 60947-2 36 kA Icu -de 125 V DC 1P 'e uygunIEC 60947-2 18 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Performance Level	F 18 kA 240 V AC
Açma Birimi Adı	TM-D
Açma Birimi Teknolojisi	Termik Manyetik
Kontrol Tipi	Geçiş
Circuit Breaker Mounting Mode	Sabit

Tamamlayıcı

[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	750 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	8 kV 'e uygunIEC 60947-2
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	36 kA -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2 36 kA -de 125 V DC 'e uygunIEC 60947-2 18 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Mekanik Dayanıklılık	20000 cycles

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Elektrik Dayanıklılığı	10000 cycles -de 277 V In 20000 cycles -de 277 V In/2
Montaj Desteği	Arka plaka
Üst Bağlantı	Ön
Aşağı Bağlantı	Ön
Bağlantı Aralığı	35 mm
Koruma Tipi	for aşırı yük koruma (termik) for kısa devre koruması (manyetik)
Açma Birimi Derecesi	30 A -de 40 °C
Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Sabit
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1 In
[Im] Magnetic Protection Pick-Up Range	300 A
Toprak Kaçağı Koruması	Yok
Width (W)	35 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm

Ortam

Standartlar	EN/IEC 60947
Ürün Sertifikaları	CCC EAC Denizcilik
Aşırı Gerilim Kategorisi	Class II
Elektrikli Şok Koruma Sınıfı	Sınıf II
Kirlenme Derecesi	3 'e uygunIEC 60664-1
İp Koruma Derecesi	IP40 'e uygunIEC 60529
İk Koruma Derecesi	IK07 conforming to IEC 62262
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama Ortam Koşulları	-50...85 °C
Bağıl Nem	0...95 %
Çalışma Yüksekliği	0...2000 m değer kaybı olmadan 2000 m...5000 m değer kaybı ile

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	17,5 cm
Package 1 Weight	746,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,439 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri