

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Sedna - SAT bitiş çıkışı - 1dB beyaz

SDN3691221

! Üretimden kaldırılma tarihi: 19 May 2023

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Range Name	Sedna
Function	TV/SAT soketi
Tv Soket Tipi	SAT
Delivery Form	Açılı
Cover Plate Color	Beyaz
Ambalaj Tipi	Blister

Tamamlayıcı

Çıkışların Sayısı	1
Sat Connector Type	1 F tipi
Installation	Sıva-altı
Kind Of Terminals	Cıvalı
Material Of Visible Parts	Termoplastik ABS-UV dengelenmiş
Sabitleme Modu	Vidalar veya kışkaçlar, kışkaçların çalışma aralığına yayılımı: 55...70 mm
Azalma	1 dB için SAT sinyal için 950...2400 MHz frekans
Bağlantılar - Terminaller	Vida
Yükseklik	70 mm
Genişlik	64 mm
Derinlik	40,5 mm
Depth Of Visual Part	17,4 mm
Ürün Ağırlığı	0,1079 kg

Ortam

Conformity Mark	CE
Ip Koruma Derecesi	IP20

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

✓	Toksik Ağır Metal İçermez	
✓	Cıva İçermez	
✓	Rohs Muafiyet Bilgileri	Evet
Eu Rohs Direktifi	Uyumlu	EU RoHS Bildirisi
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı	Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.	
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur	