

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



SM6-36 DM1A-T (TOROID-400/5-5A) O/C:24VDC M: 220VAC Ayırıcı BA'lı Hücre

SM62DMTTD3X400A000

Ana

Ürün Serisi	SM6
Teknoloji Tipi	Hava izoleli hücre SF1
Ürün Grubu	DM1A hat/toroid
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Hücre
İç Ark Koruması	16 kA 1 s
Ağ Frekansı	50/60 Hz
Anma Gerilimi (Ur)	36 kV
[Icw] Nominal Kısa Süreli Dayanma Akımı	170 kV tepe
Anma Sürekli Akımı (Ir)	630 A
[Icw] Nominal Kısa Süreli Dayanma Akımı	16 kA rms 1 sn
Standartlar	IEC 62271-200 IEC 62271-100:2012

Tamamlayıcı

Bara Nominal Akımı	630 A
Operatörün Tipi	CS Yaylı kurma RI tip açma/kapama butonu kesici
Anahtar Kilidinin Tipi	Göbekli kilit
Koruma Türü	Kesici
Cb Adı	SF1 tip 1
Cb Kurulumu	Ayrılabilir
Nominal Anahtarlama Sekansı	A - 0.3 s - KA - 3 dk - KA
Cb Çalışma Konumu	Soldan (B1)
Genişlik	1000 mm
Derinlik	1400 mm

Ortam

Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-5...40 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
İp Koruma Derecesi	IP3x
Titreşim Direnci	0,5 gn yatay 0.4 gn dikey

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Çalışma Yüksekliği	<= 1000 m
--------------------	-----------

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------