

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler

## kırmızı siva altı eksiksiz ışıklı Buton Ø16 yaylı dönüş 1NK 12...24V



XB6AW4B2B

### Ana

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Ürün Serisi                      | Harmony XB6                      |
| Ürün Ya Da Bileşen Tipi          | Eksiksiz ışıklı basmalı düğme    |
| Ürün Grubu                       | XB6                              |
| Şev Malzemesi                    | Plastik                          |
| Montaj Çapı                      | 16 mm                            |
| Bölünemez Miktar Başına Satış    | 1                                |
| Sinyalleme Birimi Başlığı Biçimi | Yuvarlak                         |
| Operatörün Tipi                  | yaylı kurma                      |
| Operatör Profili                 | Kırmızı siva altı, işaretli      |
| Kontak Tipi Ve Düzenleme         | 1 NK                             |
| Kontak İşlemi                    | Yavaş kesen                      |
| Bağlantılar - Terminaller        | Faston konnektörler 2,8 x 0,5 mm |
| Işık Kaynağı                     | LED                              |
| Ampul Tabanı                     | Entegre LED                      |
| [Us] Nominal Besleme Gerilimi    | 12...24 V AC/DC                  |

### Tamamlayıcı

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cad Genel Genişliği                  | 18 mm                                                         |
| Cad Genel Yüksekliği                 | 18 mm                                                         |
| Cad Genel Derinliği                  | 57 mm                                                         |
| Terminallerin Açıklaması Iso N°1     | (21-22)NC                                                     |
| Ürün Ağırlığı                        | 0,022 kg                                                      |
| Çalışma Konumu                       | Herhangi bir konum                                            |
| Pozitif Açıklık                      | İle 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek K                             |
| Çalışma Hareketi                     | 2 mm (NK değişimi elektrik durumu)<br>3,5 mm (toplam hareket) |
| Çalışma Gücü                         | 4,5 N NK değişimi elektrik durumu                             |
| Kontak Malzemesi                     | Gümüş alaşım (Ag/Ni)                                          |
| Kısa Devre Koruması                  | 6 A kartuş sigortası tip gG                                   |
| [Ui] Nominal Yalıtım Voltajı         | 250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN/IEC 60947-1            |
| [Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 4 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1                                   |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] Nominal Çalışma Akımı           | 3 A -de 120 V, AC-15, B300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1<br>1,5 A -de 240 V, AC-15, B300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1<br>0,1 A -de 250 V, DC-13, R300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1<br>0,22 A -de 125 V, DC-13, R300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 |
| Elektrik Dayanıklılığı               | 1000000 cycles, AC-15 -de 230 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C<br>1000000 cycles, DC-13 -de 230 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C          |
| Elektrik Güvenilirliği Iec 60947-5-4 | $\Lambda = 10\exp(-8)$ -de 5 V ve 1 mA %90 güven düzeyiyle 'e uygunIEC 60947-5-4                                                                                                                                                |
| Sinyalleme Tipi                      | Sabit                                                                                                                                                                                                                           |
| Besleme Gerilimi Limitleri           | 6...30 V AC/DC                                                                                                                                                                                                                  |
| Akım Tüketimi                        | 15 mA                                                                                                                                                                                                                           |
| Kesinti Dayanımı                     | 1 kV doğrudan kontak 'e uygunIEC 61000-4-5<br>2 kV serbest havada 'e uygunIEC 61000-4-5                                                                                                                                         |

## Ortam

|                                         |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koruyucu Bakım                          | TC                                                                                                                                                                             |
| Depolama Ortam Koşulları                | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı       | -25...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Sınıfı | Sınıf II 'e uygunIEC 61140                                                                                                                                                     |
| İp Koruma Derecesi                      | IP65 'e uygunIEC 60529                                                                                                                                                         |
| Nema Koruma Derecesi                    | NEMA 13 'e uygunUL 50<br>NEMA 4 'e uygunUL 50<br>NEMA 4X 'e uygunUL 50<br>NEMA 13 'e uygunCSA C22.2 No 94<br>NEMA 4 'e uygunCSA C22.2 No 94<br>NEMA 4X 'e uygunCSA C22.2 No 94 |
| Standartlar                             | CSA C22.2 No 14<br>JIS C 852<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C 4520<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1                                                                           |
| Ürün Sertifikaları                      | GOST<br>CSA<br>UL<br>CCC                                                                                                                                                       |
| Titreşim Direnci                        | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6                                                                                   |
| Darbe Dayanımı                          | 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27<br>50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27           |
| Hızlı Geçici Akımlara Direnç            | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4                                                                                                                                                     |
| Elektromanyetik Alanlara Direnç         | 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3                                                                                                                                                   |
| Elektrostatik Deşarja Direnç            | 6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2<br>8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2                                                     |
| Elektromanyetik Emisyon                 | Sınıf B 'e uygunIEC 55011                                                                                                                                                      |

## Paketleme üniteleri

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE   |
| Number Of Units In Package 1 | 1     |
| Package 1 Height             | 2 cm  |
| Package 1 Width              | 11 cm |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 1 Length             | 16 cm    |
| Package 1 Weight             | 15 g     |
| Unit Type Of Package 2       | S01      |
| Number Of Units In Package 2 | 60       |
| Package 2 Height             | 15 cm    |
| Package 2 Width              | 15 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 1,055 kg |

## Sözleşme garantisi

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Sürdürülebilirlik

**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

## Refah performansı



Cıva İçermez



Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)


Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Dimensions Drawings

Circular Head Pushbutton

Dimensions



e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Square or Circular Head

