

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



denetim kolu kontrolörü Ø22 2 yönlü yaylı dönüş 1NA yön başına

XD5PA22

Ana

Ürün Serisi	Harmony XB5
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Kumanda kontrolörü
Ürün Grubu	XD5
Şev Malzemesi	Plastik
Sabitleme Bileziği Malzemesi	Plastik
Montaj Çapı	22 mm
Bölünemez Miktar Başına Satış	1
Sinyalleme Birimi Başlığı Biçimi	Yuvarlak
Operatörün Tipi	0 konumuna yaylı kurma
Operatör Profili	54 mm uzunluğunda işletim mili
Operatör Konum Bilgisi	3 konum
Operatör Yönü Bilgisi	2 yön
Bağlantılar - Terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm ² Kablo uçlu 'e uygun IEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, >= 1 x 0,22 mm ² kablo uçsuz 'e uygun IEC 60947-1

Tamamlayıcı

Yükseklik	47 mm
Genişlik	30 mm
Derinlik	108 mm
Yüksek Basıncılı Rondelaya Direnç	7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
Yön Başına Çentik	1
Kontak Tipi Ve Düzenleme	1 NA
Kontak İşlemi	Yavaş kesen
Kontak Kullanımı	Standart
Pozitif Açıklık	Olmadan
Mekanik Dayanıklılık	1000000 cycles
Cihaz Sunumu	Açılı
Sıkma Torku	0,8...1,2 N.m 'e uygun IEC 60947-1
Vida Başının Şekli	Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
Kontak Malzemesi	Gümüş alaşım (Ag/Ni)

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Kısa Devre Koruması	10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1
[Ith] Klasik Açık Hava Termik Akımı	10 A 'e uygunIEC 60947-5-1
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV 'e uygunIEC 60947-1
[Ie] Nominal Çalışma Akımı	0,1 A -de 250 V, DC-13, R300 'e uygunIEC 60947-5-1 0,22 A -de 125 V, DC-13, R300 'e uygunIEC 60947-5-1
Elektrik Dayanıklılığı	1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
Elektrik Güvenilirliği Iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$ -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4

Ortam

Koruyucu Bakım	TH
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-25...70 °C
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Sınıfı	Sınıf II 'e uygunIEC 60536
İp Koruma Derecesi	IP66 'e uygunIEC 60529
Nema Koruma Derecesi	NEMA 13 NEMA 4X
İk Koruma Derecesi	IK03 conforming to IEC 50102
Standartlar	IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1
Ürün Sertifikaları	DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) BV GL UL listeli
Titreşim Direnci	5 gn ($f = 2...500$ Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe Dayanımı	30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,800 cm
Package 1 Width	4,400 cm
Package 1 Length	5,300 cm
Package 1 Weight	64,000 g
Unit Type Of Package 2	S02

Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,870 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)


[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

✓	Reach, Svhc İçermez	
✓	Toksik Ağır Metal İçermez	
✓	Cıva İçermez	
✓	Rohs Muafiyet Bilgileri	Evet
Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi	
Eu Rohs Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi	
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı	
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.	

Dimensions Drawings

Dimensions




e: panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26
On printed circuit board	30	1.18	30	1.18

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)