



正逆轉Ultra緊湊型啟動器，TeSys Hybrid，3P，500VAC，3kW at 400V，24VDC

LZ2H6X5BD

主要訊息

範圍	TeSys
產品名稱	TeSys Hybrid
設備短名稱	LZ2H
產品或元件類別	Reversing ultra-compact starter
馬達啟動器類別	直接線上
極描述	3P
[Ue] 額定工作電壓	500 V 交流
[Ie] 額定工作電流	6.5 A 在 500 V AC-53A 9 A 在 500 V AC-51 5 A 在 500 V AC-53A 並排安裝 7 A 在 500 V AC-51 並排安裝
Nge	1.5...9 A
馬達功率 (Kw)	1.5 kW 在 220 V 交流 0.65 1.5 kW 在 230 V 交流 0.65 2.2 kW 在 380 V 交流 0.65 3 kW 在 400 V 交流 0.65 3 kW 在 415 V 交流 0.65 3 kW 在 440 V 交流 0.65 3 kW 在 500 V 交流 0.65
馬達功率 (Hp)	1 hp 在 200 V 交流 1.5 hp 在 230 V 交流 3 hp 在 460 V 交流
[Uc] Control Circuit Voltage	24 V 直流
熱動過載類別	等級 10A 符合 IEC 60947-4-2

補充訊息

輔助接點組合	1 C/O 故障信令
控制電路電壓限制	19.2...30 V 直流
電流消耗	<= 40 mA 在 24 V DC
重置	手動 自動復位 電氣復位
Electrical Durability	30 Mcycles
最大運行速率	120 cyc/mn AC-51 50 % 6 cyc/mn AC-53A 50 %
安裝模式	透過夾子
安裝支架	DIN導軌

此圖為產品外觀圖，僅供參考，實際產品以出貨為準。圖中產品可能與實際產品存在差異，請以出貨產品為準。

連接 - 端子	螺絲端子 1電纜0.2...2.5 mm² - 電纜硬度: 剛性 螺絲端子 1電纜0.25...2.5 mm² - 電纜硬度: 靈活 - 帶電纜端 螺絲端子 1電纜0.2...2.5 mm² - 電纜硬度: 靈活 - 無電纜端，帶框
鎖緊轉矩	0.5...0.6 N.m 平 Ø 2.5 mm螺絲起子3 mm
認證	CULus CE
標準	IEC 60947-4-2 UL 60947-4-1
[Ui] 額定絕緣電壓	500 V 交流 50/60 Hz
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	6 kV
污染程度	2
寬度	22.5 mm
高度	99 mm
深度	114.5 mm
淨重	212 g

環境

Ip防護等級	IP20
防護處理	TC
運行環境空氣溫度	-25...30 °C 無降容 30...70 °C 帶降容因子
儲存環境溫度	-40...80 °C

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.5 cm
Package 1 Width	11.7 cm
Package 1 Length	12.0 cm
Package 1 Weight	266.0 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	2.822 kg

永續性

Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [符合](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)