


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Harmony XAC, Çift Kontak blok, Yay Geri Dönüslü, önden montajlı, single hızlı C/O

XESD1181

Ana

Ürün Serisi	Harmony XAC
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Kontak bloğu
Bileşen Adı	XESD
Elektrikli Devre Tipi	Kontrol devresi
Kontak Bloğu Uygulama	Tek hız
Kontak Bloğu Tipi	Çift
İşletme Tipi	2 yaylı dönüş
Ürün Uyumluluğu	XACB XACM
Mekanik Kilitleme	Mekanik kilitleme ile
Bloğun Montajı	Ön montaj
Kontak İşlemi	Ani hareketli

Tamamlayıcı

Bağlantılar - Terminaler	Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 2,5 mm ² kablo uçlu veya uçsuz Vida kelepçesi terminalleri, 2 x 1,5 mm ² kablo uçlu veya uçsuz
Mekanik Dayanıklılık	1000000 cycles
Kontak Kodu Gösterimi	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
[Ithe] Klasik Muhafazalı Termik Akım	10 A
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	500 V (kirillik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV 'e uygunIEC 60947-1
Terminaler Arasında Maksimum Direnç	25 MOhm
Çalışma Gücü	15 N 25 N
Kısa Devre Koruması	10 A sigorta koruma tarafından kartuş sigorta tip gG
W Cinsinden Nominal Çalışma Gücü	140 W DC-13 için 1000000 cycles, çalışma hızı <60 cyc/mn -de 24 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 140 W DC-13 için 1000000 cycles, çalışma hızı <60 cyc/mn -de 48 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 95 W DC-13 için 1000000 cycles, çalışma hızı <60 cyc/mn -de 120 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Va Cinsinden Nominal Çalışma Gücü	100 VA AC-15 için 1000000 cycles, çalışma hızı <60 cyc/mn -de 48 V 50/60 Hz, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 450 VA AC-15 için 1000000 cycles, çalışma hızı <60 cyc/mn -de 127 V 50/60 Hz, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 50 VA AC-15 için 1000000 cycles, çalışma hızı <60 cyc/mn -de 24 V 50/60 Hz, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 750 VA AC-15 için 1000000 cycles, çalışma hızı <60 cyc/mn -de 230 V 50/60 Hz, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük)
Terminallerin Açıklaması Iso N°1	B (13-14-11-12)OF
Terminallerin Açıklaması Iso N°2	B (23-24-21-22)OF
Terminal Tanımlayıcı	(13-14)NA (11-12)NK

Ortam

Standartlar	CSA C22.2 No 14 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Titreşim Direnci	15 gn (f= 10...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe Dayanımı	100 gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Sınıfı	Sınıf II 'e uygunIEC 61140

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,1 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	8,9 cm
Package 1 Weight	156,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,99 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
----------------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)


[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

✓	Reach, Svhc İçermez	
✓	Toksik Ağır Metal İçermez	
✓	Cıva İçermez	
✓	Rohs Muafiyet Bilgileri	Evet
Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi	
Eu Rohs Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi	
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı	
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.	


Dimensions Drawings

Dimensions



Mounting and Clearance

Mounting



Performance Curves

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Power broken in VA for 1 million operating cycles, AC-15 utilization category

Voltage	V	24	48	127	230
Inductive circuit	W	50	100	450	750

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	140	140	95