

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Aydınlatmalı buton için başlık,
Harmony XB6, gömme buton Ø 16
Yay Geri Dönüslü, 6 renkli kapaklı



ZB6DW9

! Üretimden kaldırılma tarihi: 15 Haz 2023

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün Serisi	Harmony XB6
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Işıklı Buton için başlık
Ürün Uyumluluğu	Entegre LED
Ürün Grubu	ZB6
Şev Malzemesi	Plastik
Montaj Çapı	16 mm
Bölünemez Miktar Başına Satış	1
Sinyalleme Birimi Başlığı Biçimi	Dikdörtgen
Operatörün Tipi	yaylı kurma
Operatör Profili	6 renk seçim siva altı, işaretli
Operatör Ek Bilgisi	6'lı renkli başlıklar seti

Tamamlayıcı

Cad Genel Genişliği	24 mm
Cad Genel Yüksekliği	18 mm
Cad Genel Derinliği	33 mm
Ürün Ağırlığı	0,016 kg

Ortam

Koruyucu Bakım	TC
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...70 °C
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Sınıfı	Sınıf II 'e uygun IEC 61140
İp Koruma Derecesi	IP65 'e uygun IEC 60529
Nema Koruma Derecesi	NEMA 13 'e uygun UL 50 NEMA 4 'e uygun UL 50 NEMA 4X 'e uygun UL 50 NEMA 4 'e uygun CSA C22.2 No 94 NEMA 4X 'e uygun CSA C22.2 No 94 NEMA 13 'e uygun CSA C22.2 No 94

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Standartlar	JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-1
Ürün Sertifikaları	GOST CSA UL CCC
Titreşim Direnci	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe Dayanımı	30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	14,5 cm
Package 1 Weight	10,0 g

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)


Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Rectangular Head for Illuminated or Non Illuminated Pushbutton


Dimensions



Mounting and Clearance


Panel Cut-out

For Rectangular Head




Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection

Front Panel Cut-out (Viewed from Installer's Side)



Printed Circuit Board Drillings (Viewed from Electrical Block Side)




- A 24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads
- B 18 mm/0.71 in. minimum
- (1) 6 x Ø 1.1 mm / 6 x Ø 0.04 in. holes.
- (2) 1 x Ø 2.6⁰_{-0.2} mm / 1 x Ø 0.10⁰_{-0.008} in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.
- (3) 1 x Ø 3.2⁰_{-0.2} mm / 1 x Ø 0.13⁰_{-0.008} in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and 54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).

General tolerances of the panel and printed circuit board: T1, T2: T1 + T2 = 0.3 mm/0.01 in. maximum.
Installation precautions:

Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.


Mounting with Body Bracket

With socket adaptor ZB6Y010



- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Socket adaptor
- (7) Panel
- (8) Printed circuit

Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010



- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Panel
- (7) Printed circuit

