



模拟安全输入模块 - 8 输入 - 13 个输入字

140SAI94000S

! 終止日期 2022年2月22日

! 已停產

主要訊息

產品範圍	Modicon Quantum 自动化平台
產品或元件類別	模拟安全输入模块
过滤器类型	单极低通 -3 dB在15 Hz

補充訊息

類比輸入數	8
地址需求	13 输入字
模拟量输入分辨率	16 位
线性测量范围	0...25 mA
绝对最大输入	35 mA
输入阻抗	287 欧姆
绝对准确度误差	+/- 0.3% +/- 0.35 % 最大满量程
线性度误差	最大 +/- 2 μ A 在 0...60 °C
Common Mode Rejection	- 65 dB 60 Hz - 70 dB 50 Hz
各通道与总线之间的绝缘	1500 V 交流 60秒
通道间隔离	500 V 交流 60秒
更新时间	15 ms
故障类型	Overtaking scale
標記	CE
本地信號	总线通信进行中 (活动) 1個LED (綠色) 检测到外部故障 (F) 1個LED (紅色) 輸入狀態 8 个 LED (綠色) 系统故障, 内部通道故障诊断 8 个 LED (紅色)
需求总线电流	400 mA
功耗W	3.5 W

環境

產品認證	UL C-Tick CSA HazLoc TÜV Rheinland (SIL2) CSA
------	---

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.7 cm
Package 1 Width	16.2 cm
Package 1 Length	31.5 cm
Package 1 Weight	500.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.9 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



RoHS/REACH

福祉績效

☒ 不含 Reach 高度關切物質

☒ 不含汞

☒ Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Eu Rohs 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)

循環概況 [壽命結束資訊](#)