



Harmony時間繼電器，通電延時
230 V AC 可配基座與RXM基座通用
0.1 s...100 h 2C/O 繼電器, 5 A
微型可插拔安裝方法

REXL2TMP7

主要訊息

產品範圍	Harmony計時繼電器
產品或元件類別	小型延时继电器
固定模式	插入式 (插槽)
離散量輸出類別	繼電器
接點類型和構成	2 C/O
元件名稱	REXL
延時類別	開機延時
延時範圍	10...100 h 1...10分鐘 1...10 h 0.1...1 s 6...60分鐘 6...60 s 1...10 s
寬度	21 mm

補充訊息

接點材料	無鎢
[Us] 額定供應電壓	230 V 交流 50/60 Hz
電壓範圍	0.85...1.15 us
[In] 額定電流	5 A 交流
重複精度	+/- 0.5 %
設置延時精度	10 %全標度 在 25 °C 符合 IEC 61812-1
溫度漂移	0.05 %/°C
Maximum Reset Time	250 ms 延時後，斷電 50 ms 延時期間，斷電
電壓漂移	+/- 0.2 %/V
最大開關容量	4 x 5 A
Maximum Temporary Permissible Current	10 A < 10秒
最小開關電流	100 mA
電氣耐久性	100000 周 在 250 V 交流 電阻
機械耐久性	10000000 周
最大功耗	3 VA
[Ui] 額定絕緣電壓	250 V 符合 IEC 255 C組 250 V 符合 VDE 0010

版權所有 © 施耐德電氣 2024 年 5 月 30 日 所有權利保留 未經許可不得複製或分發 此文件僅供參考 恕不擔保 施耐德電氣 2024 年 5 月 30 日 所有權利保留

輸出過壓保護	2 J
突波耐受	2 kV 符合 IEC 61000-4-5 3級
爬電距離	4 kV/3 符合 IEC 60664-1
本地信號	輸出處於工作狀態 1個LED (紅色) 通電 1個LED (黃色)
功能可用	A- Power on-delay relay-2 C/O
控制類型	不帶測試按鈕
接腳型式	扁平
单元数	1
淨重	0.05 kg

環境

抗微斷	5 ms
介電強度	2 kV 1 mA/1分鐘 在 50 Hz 符合 IEC 60601-1 2 kV 1 mA/1分鐘 在 50 Hz 符合 IEC 61812-1
標準	IEC 60601-1 89/336/EEC IEC 61000-6-2 EN 50081-2 IEC 61812-1 73/23/EEC IEC 60601-2 93/68/EEC
產品認證	UL cUL
運行環境空氣溫度	-20...60 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
Ip防護等級	IP50 conforming to IEC 60529
抗振	0.35 mm (f= 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
相對濕度	95 % 無冷凝 符合 IEC 60068-2-6
抗靜電放電	6 kV 接觸 符合 IEC 61000-4-2 3級 8 kV 空氣 符合 IEC 61000-4-2 3級
抗電磁場	10 V/m 符合 IEC 61000-4-3級別3
抗快速暫態	2 kV 符合 IEC 61000-4-4 3級
抗輻射電場	10 V 0.15...80 MHz) 符合 IEC 61000-4-6 級別 3
抗電壓驟降	>= 95 % / 1秒 符合 IEC 61000-4-11 30 % / 10 ms 符合 IEC 61000-4-11 60 % / 100 ms 符合 IEC 61000-4-11
輻射/傳導干擾	B類 符合 EN 55022(EN 55011組1)

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.0 cm
Package 1 Width	3.0 cm
Package 1 Length	7.5 cm
Package 1 Weight	50.0 g

Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	48
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	2.606 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業