



开关量输出,16点,24VDC0.5A,隔离,移动端子

TSXDSY16T2

- ❗ 終止日期 2020年11月18日
- ❗ 即将停止服务 2026年12月31日

❗ 即將停產 - 請洽售服團隊

主要訊息

產品範圍	Modicon Premium 自动化平台
產品或元件類別	离散量输出模块
离散輸出數	16
离散量输出類別	固态受保护
离散量输出电压	24 V 直流 正 符合 EN/IEC 61131-2 19...30 V
离散量輸出電流	0.5 A

補充訊息

每通道電流	0.625 A
Maximum Current Per Module	7 A
Maximum Leakage Current	0.5 mA 在 0 状态
剩餘電壓[Ures]	1.2 V
響應時間	1.2 ms
切换频率	0.5/LI² Hz
輸出過壓保護	用 transil 二极管
反極性保護	逆向安装二极管
输出过载保护	再激活时电子脱扣
短路保护	再激活时电子脱扣
前驱动电压检测阈值	16 V
Minimum Load Impedance	48 W
Isalotion Resistance	> 10 MOhm 500 V
功率消耗	(1.1 W + 0.75 W x 输出数 x 每个模块内的电流)
標記	CE
電氣連接	螺釘端子塊
电流消耗	80 mA 在 5 V 直流
模組格式	标准
淨重	0.34 kg

環境

介电强度	1500 V 50/60 Hz 60 s
------	----------------------

版權所有 © 施耐德電氣 2024 年 1 月 1 日 所有權保留 未經施耐德電氣公司許可 不得複製 或轉售 或用於其他目的 施耐德電氣公司 11000 號 施耐德電氣公司 11000 號 施耐德電氣公司 11000 號

標準	CSA C22.2 No 213类别 I 部门 2 组 C CSA C22.2 No 142 93/68/EEC CSA C22.2 No 213 类别 I 部门 2 组 D 89/336/EEC CSA C22.2 No 213类别 I 部门 2 组 A UL 508 IEC 61131-2 CSA C22.2 No 213类别 I 部门 2 组 B 73/23/EEC 92/31/EEC
產品認證	DNV RMRS GL BV ABS RINA LR
運行環境空氣溫度	0...60 °C
儲存環境溫度	-25...70 °C
相對濕度	10...95 % 在操作过程中无冷凝 5...95 % 在存储过程中无冷凝
工作高度	0...2000 m
防護處理	TC
Ip防護等級	IP20
污染程度	2

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.5 cm
Package 1 Width	18.0 cm
Package 1 Length	26.0 cm
Package 1 Weight	453.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.977 kg

保固

保固	18 months
----	-----------