



Harmony XAC, Single isolating block for power circuit, vertical fixing centres 30 mm, screw clamp terminal, 3 NC

XACS499

主要訊息

|         |             |
|---------|-------------|
| 產品範圍    | Harmony XAC |
| 產品或元件類別 | 隔離塊         |
| 元件名稱    | XACS        |
| 電路類別    | 電源電路        |
| 觸點模組應用  | 緊急停止按鈕      |
| 接點塊類別   | 單個          |
| 產品相容性   | XACB        |
| 接點類型和構成 | 3 NC        |
| 模組安裝    | 前面安裝        |
| 接點操作    | 快速動作        |

補充訊息

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 連接 - 端子         | 螺絲端子, 1 x 2.5 mm2 帶或不帶電纜頭<br>螺絲端子, 2 x 1.5 mm2 帶或不帶電纜頭                                                          |
| 垂直固定中心          | 30 mm                                                                                                           |
| 機械耐久性           | 1000000 周                                                                                                       |
| 接點代碼名稱          | A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A<br>Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A |
| [Ui] 額定絕緣電壓     | 400 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1                                                                                   |
| [Uimp] 額定衝擊耐受電壓 | 6 kV 符合 IEC 60947-1                                                                                             |
| 額定工作功率 (W)      | 3000 W AC-23B 在 400 V                                                                                           |
| 淨重              | 0.1 kg                                                                                                          |

環境

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 標準       | IEC 60947-3<br>IEC 60947-3<br>CSA C22.2 no 14 |
| 運行環境空氣溫度 | -25...70 °C                                   |
| 儲存環境溫度   | -40...70 °C                                   |
| 抗振       | 15 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6       |
| 抗衝擊      | 100 gn 符合 IEC 60068-2-27                      |
| 電擊保護等級   | 等級II 符合 IEC 61140                             |

包裝單位

此圖為產品說明書，僅供參考，不作為產品規格之依據。產品規格請參閱產品說明書。

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 4.4 cm  |
| Package 1 Width              | 10.2 cm |
| Package 1 Length             | 8.3 cm  |
| Package 1 Weight             | 88.0 g  |
| Unit Type Of Package 2       | S02     |
| Number Of Units In Package 2 | 50      |
| Package 2 Height             | 15.0 cm |
| Package 2 Width              | 30.0 cm |
| Package 2 Length             | 40.0 cm |
| Package 2 Weight             | 4.49 kg |

保固

|    |           |
|----|-----------|
| 保固 | 18 months |
|----|-----------|

## 永續性

**Green Premium™** 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

## 福祉績效

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。