



腳踏開關

XPER510

主要訊息

產品範圍	Harmony XPE
產品或元件類別	脚踏开关
材料	金屬
腳踏開關類別	單腳踏開關
設備短名稱	XPER
提供的設備	蓋
觸發機構	帶觸發機構
接點操作	1步
接點類型和構成	1 NC + 1 NO
顏色	橙色

補充訊息

正開口	帶 符合 IEC 60947-5-1 附錄K
連接 - 端子	螺絲端子, <= 1 x 2.5 mm ² 帶或不帶電纜頭 螺絲端子, <= 2 x 1.5 mm ² 帶或不帶電纜頭
電纜進線口	2個用於Pg 16電纜套的進線孔
機械耐久性	15000000 周
額定工作電流[Ie]	3 A, 240 V, AC-15, A300 0.27 A, 250 V, DC-13, Q300 符合 IEC 60947-5-1 附錄A
[Ui] 額定絕緣電壓	500 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1 500 V (污染程度 3) 符合 NF C 20-040 C組 500 V (污染程度 3) 符合 VDE 0110 C組 300 V 符合 UL 508 300 V 符合 CSA C22.2 no 14
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	6 kV 符合 IEC 60947-1
端子的最大電阻	25 MOhm 符合 IEC 60255-7類別3 25 MOhm 符合 NF C 93-050 方法A
短路保護	10 A 插裝式保險絲類型gG 符合 IEC 60947-5-1 10 A 插裝式保險絲類型gG 符合 VDE 0660-200
額定工作功率(W)	10 W DC-13, 工作額定值 <60 cyc/mn, 5000000 周, 24 V, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 4 W DC-13, 工作額定值 <60 cyc/mn, 5000000 周, 120 V, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 7 W DC-13, 工作額定值 <60 cyc/mn, 5000000 周, 48 V, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
淨重	2.57 kg

環境

標準	NF E 09-031
產品認證	FIMKO
防護處理	TC
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
抗振	15 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	150 gn 符合 NF E 09-031 20 gn 符合 IEC 60068-2-27
過電壓類別	等級I 符合 IEC 61140 等級I 符合 NF C 20-030
Ip防護等級	IP66 conforming to IEC 60529 IP669 conforming to IEC 60529

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16.500 cm
Package 1 Width	16.500 cm
Package 1 Length	20.000 cm
Package 1 Weight	2.583 kg
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	75.000 cm
Package 2 Width	60.000 cm
Package 2 Length	80.000 cm
Package 2 Weight	87.490 kg

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)