




8通道無源模擬量子基板，螺釘接線



ABE7CPA02

主要訊息

產品範圍	Modicon ABE7
產品或元件類別	基座连接用于计数器+模拟量通道
通道数	8
连接 - 端子	螺絲型端子, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm ² (AWG 28 AWG 16...) 靈活 帶電纜端 螺絲型端子, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm ² (AWG 26...AWG 11) 固態 螺絲型端子, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm ² (AWG 26...AWG 14) 靈活 無電纜端，帶框 螺絲型端子, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm ² (AWG 28 AWG 20...) 靈活 帶電纜端 螺絲型端子, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) 固態

補充訊息

模块功能	模拟输入电流, 兼容 Premium 模拟输入电压, 兼容 Premium Pt 100, 兼容 Premium
连接到 Plc	SUB-D 25
固定模式	通過夾子 (35 mm 對稱DIN導軌) 通過螺絲 (帶固定套件的定型底板)
Ui额定绝缘电压	2000 V 接线端/安装导轨
安裝類別	II 符合 IEC 60664-1
紧固转矩	0.6 N.m 有 扁平Ø 3.5 螺丝刀
淨重	0.29 kg

環境

產品認證	GL DNV UL CSA EAC
Ip防護等級	IP20 conforming to IEC 60529
防護處理	TC
白炽灯丝电阻	750 °C, 消逝时间 <30 s 符合 IEC 60695-2-11
抗衝擊	15 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
抗振	2 gn (f= 10...150 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗静电放电	4 kV 触点) 級別3 符合 IEC 61000-4-2 8 kV 空气) 級別3 符合 IEC 61000-4-2
承受辐射场	10 V/m 26000000...1000000000 Hz) 符合 IEC 61000-4-3 級別3
抗快速瞬變	2 kV 級別3 符合 IEC 61000-4-4
運行環境空氣溫度	0...60 °C 符合 IEC 61131-2

版權所有 © 施耐德電氣 2024 年 5 月 19 日 所有權保留 未經許可 不得翻印 或轉售 或用於其他目的 施耐德電氣 保留隨時更改 產品規格 而不另行通知 之權利

儲存環境溫度	-40...80 °C 符合 IEC 61131-2
污染程度	2 符合 IEC 60664-1

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.100 cm
Package 1 Width	8.200 cm
Package 1 Length	13.600 cm
Package 1 Weight	301.000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	8.683 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	壽命結束資訊