



被動連接子基座ABE7，16輸入或輸出，LED，隔離器



ABE7H16S21

主要訊息

產品範圍	Modicon ABE7
產品或元件類別	无源离散量I/O接线基座
底座型号	I/O 接线基座
Us 额定电源电压	19...30 V 符合 IEC 61131-2
通道数	16
每通道接线端子数量	2
连接 - 端子	螺絲型端子, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² (AWG 28 AWG 16...) 靈活 帶電纜端 螺絲型端子, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 11) 固態 螺絲型端子, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 14) 靈活 無電纜端, 帶框 螺絲型端子, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² (AWG 28 AWG 20...) 靈活 帶電纜端 螺絲型端子, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) 固態
通道附加说明	每通道1个负荷开关

補充訊息

Supply Voltage Type	DC
水準行數	2
狀態Led	每個通道1個LED (綠色) 通道狀態 1個LED (綠色) 通電
极性分配	0 V 或 24 V
???????	2 A 内部熔断器, 5 x 20 mm, 快速 PLC 端)
连接器類別	HE-10
引腳編號	20 针
固定模式	通過夾子 (35 mm 對稱DIN導軌) 通過螺絲 (帶固定套件的定型底板)
最大電源電流	1.8 A
每通道電流	0.5 A
每個輸出共同的最大電流	1.8 A
电源保险丝电压降	0.3 V
[Ui] 額定絕緣電壓	2000 V
安裝類別	II 符合 IEC 60664-1
紧固转距	0.6 N.m 有 扁平Ø 3.5 螺丝刀
寬度	125 mm
淨重	0.375 kg

被動連接子基座ABE7，16輸入或輸出，LED，隔離器

環境

產品認證	GL CSA UL DNV EAC
Ip防護等級	IP2x conforming to IEC 60529
白炽灯丝电阻	750 °C 符合 IEC 60695-2-11
抗衝擊	15 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
抗振	2 gn (f= 10...150 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗静电放电	4 kV 触点) 級別3 符合 IEC 61000-4-2 8 kV 空气) 級別3 符合 IEC 61000-4-2
承受輻射场	10 V/m 26000000...1000000000 Hz) 符合 IEC 61000-4-3 級別3
抗快速瞬變	2 kV 級別3 符合 IEC 61000-4-4
運行環境空氣溫度	-5...60 °C 符合 IEC 61131-2
儲存環境溫度	-40...80 °C 符合 IEC 61131-2
污染程度	2 符合 IEC 60664-1

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.100 cm
Package 1 Width	8.200 cm
Package 1 Length	13.700 cm
Package 1 Weight	358.000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	9
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	3.562 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	壽命結束資訊