



Harmony XAC, Single contact block,
1 NO

ZB2BE101

主要訊息

產品範圍	Harmony XAC
產品或元件類別	接點組
元件名稱	ZB2
電路類別	控制電路
觸點模組應用	單速
接點塊類別	單個
操作類別	彈簧復歸
產品相容性	XB4 XAPS2 XACA XB5
接點類型和構成	1 NO
模組安裝	前面安裝
接點操作	慢斷

補充訊息

機械耐久性	1000000 周
接點代碼名稱	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 符合 IEC 947-5-1附錄A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A 符合 IEC 947-5-1附錄A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A 符合 IEC 947-5-1附錄A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A 符合 IEC 947-5-1附錄A
[Ithe] 常規封閉熱電流	10 A
[Ui] 額定絕緣電壓	600 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	6 kV 符合 IEC 60947-1
端子的最大電阻	25 MOhm
操作力矩	13...15 N
短路保護	10 A 保險絲保護 由 盒保險絲類型gG (gl)
額定工作功率(W)	40 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <3600 cyc/h 在 120 V, 負載系數 = 0.5 符合 IEC 60947-5-1 48 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <3600 cyc/h 在 48 V, 負載系數 = 0.5 符合 IEC 60947-5-1 65 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <3600 cyc/h 在 24 V, 負載系數 = 0.5 符合 IEC 60947-5-1
端子描述Iso N°1	(13-14)NO
淨重	0.02 kg
連接 - 端子	螺釘夾緊端子, 1 x 2.5 mm2 帶或不帶電纜頭 螺釘夾緊端子, 2 x 1.5 mm2 帶或不帶電纜頭

此圖為參考圖，僅供參考，不作為安裝或操作的依據。請參閱相關技術文檔。

環境

運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
抗振	15 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
電擊保護等級	等級II 符合 IEC 61140
標準	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 no 14

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.000 cm
Package 1 Width	4.000 cm
Package 1 Length	4.000 cm
Package 1 Weight	14.000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	4.000 cm
Package 2 Width	10.000 cm
Package 2 Length	15.000 cm
Package 2 Weight	147.000 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	200
Package 3 Height	15.000 cm
Package 3 Width	15.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	3.225 kg

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)