



发光按钮头 - Ø 22 - 黄

ZB5AW353

主要訊息

產品範圍	Harmony XB5
產品或元件類別	照光按鈕頭
設備短名稱	ZB5
產品相容性	通用LED
擋板材料	深灰色塑膠
安裝直徑	22 mm
每組銷售單位	1
頭部類別	標準
信號單元頭形狀	圓形
操作符類別	彈簧復歸
操作員配置	橘色 平頭, 無標記
操作員附加資訊	帶平鏡

補充訊息

Cad總寬度	29 mm
Cad總高度	29 mm
Cad總深度	30 mm
淨重	0.017 kg
耐高壓墊圈	7000000 Pa 在 55 °C, 距離: 0.1 m
機械耐久性	10000000 周
主組	照光按鈕
產品組	平頭按鈕整組LED
站名稱	XALD 1...5開口 XALK 2...5開口
色蓋/操作部或鏡片顏色	橘色
標記	無標記
電氣構成代碼	M1 6 單個 前面安裝 有 整組LED M2 6 單雙 前面安裝 有 整組LED M6 2 單個 前面安裝 有 整組LED和變壓器 M10 2 單個 前面安裝 有 整組LED MF1 2 單個 前面安裝 有 整組LED MR1 2 單個 背面安裝 有 整組LED
設備介紹	基本子元件

此圖為參考圖，僅供參考，不作為安裝依據。實際安裝時，請參閱產品說明書。

環境

防護處理	TC
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C
過電壓類別	等級II 符合 IEC 60536
Ip防護等級	IP66 符合 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema防護等級	NEMA 13 NEMA 4X
Ik防護等級	IK05 conforming to EN 50102
標準	UL 508 CSA C22.2 no 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 GB 14048.5 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
產品認證	BV CSA DNV UL認證 勞埃德船級社 GL
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.500 cm
Package 1 Width	3.400 cm
Package 1 Length	5.400 cm
Package 1 Weight	17.000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	300
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	5.647 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	2400
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	55.484 kg

保固

保固

18 months

永續性

Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



RoHS/REACH

福祉績效

✓ 不含 Reach 高度關切物質	
✓ 不含汞	
✓ Rohs 除外項目相關資訊	是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明