



接點，Harmony XB6，單一接點，
用於頭部 16mm，銀合金，Faston
連器1NO

ZB6E1B

主要訊息

產品範圍	Harmony XB6
產品或元件類別	接點組
設備短名稱	ZB6
每組銷售單位	10
接點類型和構成	1 NO
接點操作	慢斷
接點塊類別	單個
連接 - 端子	Faston連接器
接點材料	銀合金

補充訊息

端子描述Iso N°1	(3-4)NO
淨重	0.004 kg
正邏輯開啟	帶 符合 EN/IEC 60947-5-1 附錄K
运作传播	2 mm (NO更改電氣狀態) 3.5 mm (總行程)
操作力矩	1.6 N NO更改電氣狀態
機械耐久性	5000000 周
短路保護	6 A 插裝式保險絲類型gG
[Ui] 額定絕緣電壓	250 V (污染程度 3) 符合 EN/IEC 60947-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	4 kV 符合 EN/IEC 60947-1
[Ie] 額定工作電流	3 A 在 120 V, AC-15, B300 1.5 A 在 240 V, AC-15, B300 0.1 A 在 250 V, DC-13, R300 0.22 A 在 125 V, DC-13, R300
電氣耐久性	1000000 周, AC-15 在 230 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, DC-13 在 230 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附錄C
電氣可靠性	$\Lambda = 10\exp(-8)$ 在 5 V 和 1 mA 置信度為90 % 符合 EN/IEC 60947-5-4

環境

防護處理	TC
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...70 °C

ip防護等級	IP20 符合 IEC 60529
標準	JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 no 14 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508
產品認證	UL CCC CSA GOST
抗振	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.2 cm
Package 1 Width	6.7 cm
Package 1 Length	3.2 cm
Package 1 Weight	2.0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	2.2 cm
Package 2 Width	3.2 cm
Package 2 Length	6.7 cm
Package 2 Weight	28.0 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	400
Package 3 Height	15.0 cm
Package 3 Width	15.0 cm
Package 3 Length	40.0 cm
Package 3 Weight	1.296 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



RoHS/REACH

福祉績效

✓ 不含 Reach 高度關切物質

✓ 不含有毒重金屬

✓ 不含汞

✓ Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。