



Harmony XB6, 指示燈整組本體, 藍色發光模組, 帶本體/固定軸環, 整組LED, 12...24V AC

ZB6EB6B

主要訊息

產品範圍	Harmony XB6
產品或元件類別	指示燈整組本體
設備短名稱	ZB6
每組銷售單位	5
連接 - 端子	Faston連接器, 連接尺寸: 2.8 x 0.5 mm
光源	LED
燈泡底座	整組LED
指示燈模組電源	直接
光源顏色	藍色
[Us] 額定供應電壓	12...24 V 交流/直流

補充訊息

Cad總高度	14 mm
Cad總深度	58 mm
端子描述Iso N°1	(+ -)PL
淨重	0.003 kg
操作位置	任何位置
[Ui] 額定絕緣電壓	250 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	4 kV 符合 IEC 60947-1
信號類型	穩定
電源電壓限制	6...30 V 交流/直流
電流消耗	15 mA
突波耐受	1 kV 接觸 符合 IEC 61000-4-5 2 kV 自由空氣 符合 IEC 61000-4-5

環境

防護處理	TC
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
電擊保護等級	等級II 符合 IEC 61140

此圖為參考圖，僅供參考，不作為安裝依據。實際安裝時，請參閱產品說明書。

標準	CSA C22.2 no 14 JIS C 4520 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C 852 IEC 60947-5-5 UL 508
產品認證	GOST CCC UL CSA
抗振	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
抗快速暫態	2 kV 符合 IEC 61000-4-4
抗電磁場	10 V/m 符合 IEC 61000-4-3
抗靜電放電	6 kV 接點 (在金屬部件上) 符合 IEC 61000-2-6 8 kV 空氣中 (絕緣部分) 符合 IEC 61000-2-6
電磁輻射	B類 符合 IEC 55011

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.1 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	6.5 cm
Package 1 Weight	3 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	2.1 cm
Package 2 Width	3 cm
Package 2 Length	6.5 cm
Package 2 Weight	16 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	200
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	826 g

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。