



按鈕或選擇開關整組本體，
Harmony XB6，單一接點，帶本體/
固定軸環，Faston連接器，1NC

ZB6Z2B

主要訊息

產品範圍	Harmony XB6
產品或元件類別	按鈕或選擇開關的整套本体
設備短名稱	ZB6
固定套管	塑膠
每組銷售單位	1
接點類型和構成	1 NC
接點操作	慢斷
連接 - 端子	Faston連接器 Faston連接器, 連接尺寸: 2.8 x 0.5 mm
[Us] 額定供應電壓	<= 250 V

補充訊息

Cad總寬度	18 mm
Cad總高度	18 mm
Cad總深度	40 mm
端子描述Iso N°1	(11-12)NC
淨重	0.004 kg
接點使用	標準
正邏輯開啟	帶 符合 IEC 60947-5-1附錄K
運作傳播	1 mm (NC更改電氣狀態) 4.3 mm (總行程)
操作力矩	2.5 N NC更改電氣狀態
接點材料	銀合金
短路保護	6 A 插裝式保險絲類型gG 符合 IEC 60947-5-1
[Ie] 額定工作電流	3 A 在 120 V, AC-15, B300 1.5 A 在 240 V, AC-15, B300 0.1 A 在 250 V, DC-13, R300 0.22 A 在 125 V, DC-13, R300
電氣耐久性	1000000 周, AC-15, 2 A 在 230 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, DC-15, 2 A 在 230 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
電氣可靠性	$\Lambda = 10\exp(-8)$ 在 5 V 和 1 mA 置信度為90 % 符合 IEC 60947-5-4

環境

防護處理	TC
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
電擊保護等級	等級II 符合 IEC 61140
IP防護等級	IP65 符合 IEC 60529
標準	IEC 60947-5-1 JIS C 852 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 no 14 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1
產品認證	GOST UL CCC CSA
抗振	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.5 cm
Package 1 Width	7.0 cm
Package 1 Length	7.0 cm
Package 1 Weight	6.0 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	813.0 g

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南](#)

RoHS/REACH

福祉績效

✓ 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規

REACH 聲明

Eu Rohs 指令

預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)

EU RoHS 聲明

中國 Rohs 規定

中國 RoHS 聲明

Weee

本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行❖❖❖棄❖❖❖不得棄置於垃圾桶。